



CP-315
プラスチック製

C-315
亜鉛合金製

特徴 Feature

- つまみを回すことによって止め金が水平にスライドし施錠します。
- インジケータ付で施錠錠がひと目でわかります。
- クリップで簡単に取付けられます。(ナット止めもできます。CP-315ナット)
- Turning the knob slides the stopper plate horizontally for locking.
- Indicator shows the locked/unlocked status.
- Easy-to-install clip type. (Nut type also available. Uses CP-315 nut.)

仕様 ●材質: 本体/ポリアセタール(POM)
止め金/ステンレス鋼板(SUS304)

- 標準色: ブラック
- 適用板厚: 1.6mm・2.3mm
- 通信機器・測定機器
- 標準在庫品
- パネル板厚が1.6mmの場合はスペーサーをご使用ください。
- パネル板厚が2.3mmの場合はスペーサーなしでご使用ください。

Specifications ●Material: Main body: Polyacetal (POM)
Stopper plate: Stainless steel plate (SUS304)

- Standard color: Black
- Applicable panel thickness: 1.6mm/2.3mm
- Specific use ●Communication equipment, measuring instruments
- Remarks ●Use spacers for panel thickness 1.6mm.
- Do not use spacers for panel thickness 2.3mm.

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

FASTENERS ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム


TAKIGEN
総合 24
1045




CP-315-F

PAT.PEND.


パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




クローズ時
When closed





オープン時
When open



適応板厚 t=2.3
Applicable panel thickness



適応板厚 t=1.6
Applicable panel thickness



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
CP-315-F	●	2D	つまみ(表示付) Knob (with indication)	スライド Slide	20	23661	¥330	30個~ ¥317

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



CP-315-E

PAT.PEND.

〔CP-315-E〕特徴 Feature

- 耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠・解錠を保持)
- 折りたためる大きなレバーで操作も簡単です。
- 突起が少なくあらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン
- Vibration-resistant type (the locking or unlocking is kept by putting down the lever)
- These are fold type so even the large lever is easy to operate.
- Soft-touch design these have few protrusions so these are suitable for all kinds of cases.


仕様 ●材質: 本体/ABS樹脂
レバー/亜鉛合金(ZDC)
●表面仕上: レバー/クロムめっき(MZCr)
●適用板厚: CP-315-E/1.0~1.6mm
CP-315-EN/0.8~7.5mm

- 用途 ●情報通信機器の小型制御盤
- 納期 ●標準品・・・納期お問合せください
- 備考 ●樹脂ナットの推奨締付けトルク: 3N・m


Specifications ●Material: Main body: ABS resin
●Finish: Lever: Zinc alloy (ZDC)
●Applicable panel thickness: CP-315-E: 1.0~1.6mm
CP-315-EN: 0.8~7.5mm

Specific use ●Small communication equipment
Remarks ●Recommended tightening torque for resin nut: 3N・m

〔CP-315-EN〕




作動例 Example of operation



レバーを回転させることにより、ストッパーがスライド・ストロークします。
A stopper slides and strokes by turning a lever.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	操作方法 Operation	止め金 Stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
CP-315-E	●	2D	クリップ止め Clip-on tie	つまみ (表示付) Knob (with indication)	スライド Slide	49	23296	¥1,500	10個~ ¥1,440
CP-315-EN	●	2D/3D	ナット止め Nut-on tie	ナット止め Nut-on tie	スライド Slide fastening	51	22883	¥1,500	10個~ ¥1,440

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。