



## TM-86

## ローラー

## Roller



## 特長





ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。

## 用途


OA機器・家電・建具・医療用機器等

## 材質と処理 Material &amp; Finish


材質 Material	処理 Finish
POM	白色 White

TM-86-Aタイプ  
TypeTM-86-Bタイプ  
TypeTM-86-Cタイプ  
TypeTM-86-Dタイプ  
Type

TM-86-D-2



TM-86-D-3



## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification TM-86-A

型番 Model No.	A	B	C	D	E	許容荷重 N(kgf) (300r.p.m) Allowable Load N(kgf) (300r.p.m)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
TM-86-A-1	19	6	8.2			49.1(5)	6.3	¥50
TM-86-A-2	22						9.8	¥50
TM-86-A-3	24						10.4	¥52
TM-86-A-4	26						11.4	¥52
TM-86-A-5	28				2		13	¥105

## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification TM-86-B

型番 Model No.	A	B	C	D	E	許容荷重 N(kgf) (300r.p.m) Allowable Load N(kgf) (300r.p.m)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
TM-86-B-0	16	6.35	9	1.5		19.6(2)	5.8	¥105
TM-86-B-1	19	6	8.2	0.5		29.4(3)	5.4	¥50
TM-86-B-2	22						9	¥50
TM-86-B-3	24						9.5	¥50
TM-86-B-4	26						10.2	¥50

## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification TM-86-C

型番 Model No.	A	B	B1	C	C1	タイプ	許容荷重 N(kgf) (300r.p.m) Allowable Load N(kgf) (300r.p.m)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
TM-86-C-0	16	3.5	4	(8)	4.1	B	19.6(2)	2.7	¥150
TM-86-C-0A	18						49.1(5)	5.1	¥105
TM-86-C-1	19						29.4(3)	3.9	¥60
TM-86-C-1A	20							4.4	¥105
TM-86-C-2	22							6.3	¥50
TM-86-C-2A	24							7.1	¥60
TM-86-C-3	26							7.8	¥60
TM-86-C-3A	28							8.2	¥105

## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification TM-86-D

型番 Model No.	許容荷重 N(kgf) (300r.p.m) Allowable Load N(kgf) (300r.p.m)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
TM-86-D-1	196(20)	9.4	¥135
TM-86-D-2		13.3	¥135
TM-86-D-3	245(25)	14.8	¥170

特注品のご相談承ります

Please contact us for custom-made.