





D

C

B

A



- 1 TO BE MEASURED BETWEEN [A] AND 2
- 2 TO BE MATED WITH PLUG HOUSING SMOOTHLY
- 3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER
- 4. APPLIED PLUG HOUSING PART NUMBER; 173851, 173853

- 1 [A] 面から2mmの範囲で測定
- 2 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
- 3. プリント基板への取付けは、JIS B1115 又は 1122, M3×6ナベ (2種又は4種) のタッピンネジで締付けた後ハンダ付けする
- 4. 嵌合相手ハウジング型番; 173851, 173853

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0<X≤10 : ±0.2
10<X≤30 : ±0.25
30<X≤100 : ±0.3
ANGLE : ±3°
角度

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

HOUSING; PBT
CONTACT; BRASS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-
FINISH

FINISH

-

DWN T.SHINOHARA 30AUG2012
CHK K.BETSUI 30AUG2012
APVD K.BETSUI 30AUG2012
PRODUCT SPEC
108-5216
APPLICATION SPEC
-
WEIGHT 15 g
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

070 SERIES MULTI-LOCK CONNECTOR
30POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY
V-TYPE

SIZE A2
CAGE CODE 00779
DRAWING NO C=174961
SCALE 2:1
SHEET 1 of 1
REV F4

RESTRICTED TO

-

SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 30	NATURAL 自然色	2-5174961-1
PRE-TIN × 30		NATURAL 自然色	1-174961-1
SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コンタクト仕上			