

ラッチ式平面ハンドル  
LATCH TYPE FLUSH HANDLESA-1151R-1・2  
ステンレス製AP-151R-1・2  
プラスチック製A-151R-1・2  
亜鉛合金製

PAT. PEND.



## 特 徴 Feature

- 丸味のあるソフトなデザイン
- ワンタッチで開閉できます。
- A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
- 防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)
- Round shape makes the appearance soft.
- Opening and closing can be performed by one touch.
- Dustproof and moistureproof, structure with and the dimensions compatible with A-151 series.
- For improvement in dustproof, lock has shutter. (Installed as a standard)

[A-1151R]

仕 様 ●材 質: 本 体/ステンレス鋼物(SUS304)  
ケース/ステンレス鋼板(SUS304)  
●表面仕上: ビーズショット

[AP-151R]

仕 様 ●材 質: 本 体/AAS樹脂  
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)  
●標 準 色: ブラック・グレー・アイボリー

[A-151R]

仕 様 ●材 質: 本 体/亜鉛合金(ZDC)  
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)

●表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)  
●鍵 番 号: 400

●適用板厚: 1.2~3.0mm  
●付 属 品: 取付け板・ビスセット・キー2本

●特装車・建機・鉄道車両・バス

●標準品・・・即納します

●ラッチとハンドルは運動しますので確実な閉  
扉が確認できます。(内部解錠オプションの場  
合は単動ラッチ仕様になります)

●専用ストライカーA-151-ST-2(355ページ)  
もあります。

●建設機械仕様も開発中。(AP-151-RK)

●防塵シャッター付リバーシブルキー(R440)  
もできます。

●扉の仕様によりラッチ部横の取付け穴が使用できない  
場合用のセッティングプレートもあります。(特注品)

●AP-151シリーズ(樹脂製)のプレート取付けねじは  
「タッピングねじ」を使用しております。ネジロック塗  
布や高速回転ドリルでの取付け・締め過ぎは、ねじ部  
破損の原因となります。(締付推奨トルク値: 1.5Nm)



[A-1151R]

Specifi- ●Material: Main unit: Cast stainless steel (SUS304)  
cations Case: Stainless steel plate (SUS304)  
●Finish: Beads shot

[AP-151R]

Specifi- ●Material: Main unit: AAS resin  
cations Case: Cold rolled steel (SPCC)  
●Standard color: Black, gray and ivory.

[A-151R]

Specifi- ●Material: Main unit: Zinc alloy (ZDC)  
cations Case: Cold rolled steel (SPCC)  
●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)  
●Key No.: 400  
●Applicable panel thickness: 1.2 to 3.0mm  
●Accessories: Two keys, installation  
plate and screws

Specific- ●Specially equipped vehicles,  
use construction machinery, trains, buses.  
Remarks ●Because the latch and the handle are  
inter-locked, the user can confirm that the  
door is closed securely. (When optional  
inner release lock is used, the single  
operation latch specification is applied.)  
●Striker (A-151-ST-2) for exclusive use  
is also available. See page 355.


●The specification for construction machinery  
is under development. (AP-151-RK)  
●The reversible key lock with the dust  
shutter (R440) is also available.  
●The screw for installing the plate of the  
AP-151 Series (resin) is a tapping screw.  
Coating the screw lock or inserting/  
tightening the screw too tightly with  
a high-speed rotary drill may damage  
the screw parts. (recommended  
tightening torque : 1.5Nm)



A-1151R-1




A-151R-1-G



裏面4ヶ所止め専用タイプも製作  
致します。お問合せ下さい。



キーNo.400  
Key

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

| 商品番号<br>Product No. |                     |  |              |  |              | 製品質量(g)<br>Mass |              | コード<br>Code |              | 単 価<br>Price |              | 量販価格 Bulk Price  |             |                     |             |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 鍵付き<br>With lock    | 鍵なし<br>Without lock | 鍵付き                                                                                 | 鍵なし          | 鍵付き                                                                                 | 鍵なし          | 鍵付き             | 鍵なし          | 鍵付き         | 鍵なし          | 鍵付き          | 鍵なし          | 鍵付き<br>With lock |             | 鍵なし<br>Without lock |             |
|                     |                     | With lock                                                                           | Without lock | With lock                                                                           | Without lock | With lock       | Without lock | With lock   | Without lock | With lock    | Without lock | 数量<br>Quantity   | 単価<br>Price | 数量<br>Quantity      | 単価<br>Price |
| A-1151R-1-1         | A-1151R-1-2         | ●                                                                                   | ●            |                                                                                     |              | 650             | 640          | 03138       | 03139        | ¥11,000      | ¥10,000      | 5個～              | ¥10,560     | 5個～                 | ¥9,600      |
| A-1151R-2-1         | A-1151R-2-2         | ●                                                                                   | ●            |                                                                                     |              | 540             | 530          | 03142       | 03143        | ¥9,500       | ¥8,500       | 5個～              | ¥9,120      | 5個～                 | ¥8,075      |
| A-151R-1-1          | A-151R-1-2          | ▲                                                                                   | ●            | 2D/3D                                                                               |              | 680             | 670          | 01488       | 01489        | ¥2,950       | ¥2,450       | 14個～             | ¥2,832      | 14個～                | ¥2,352      |
| A-151R-2-1          | A-151R-2-2          | ●                                                                                   | ●            | 2D                                                                                  |              | 580             | 570          | 01490       | 01491        | ¥2,700       | ¥2,250       | 14個～             | ¥2,592      | 14個～                | ¥2,160      |
| AP-151R-1-1-Black   | AP-151R-1-2-Black   | ●                                                                                   | ●            | 2D                                                                                  |              | 370             | 360          | 01448       | 01449        | ¥1,400       | ¥1,050       | 14個～             | ¥1,344      | 14個～                | ¥1,008      |
| AP-151R-2-1-Black   | AP-151R-2-2-Black   | ●                                                                                   | ●            | 2D                                                                                  |              | 370             | 360          | 01450       | 01451        | ¥1,350       | ¥960         | 14個～             | ¥1,296      | 14個～                | ¥922        |
| AP-151R-1-1-Ivory   | AP-151R-1-2-Ivory   | ●                                                                                   | ▲            |                                                                                     |              | 370             | 360          | 01996       | 01998        | ¥1,400       | ¥1,050       | 14個～             | ¥1,344      | 14個～                | ¥1,008      |
| AP-151R-2-1-Ivory   | AP-151R-2-2-Ivory   | ●                                                                                   | ●            |                                                                                     |              | 340             | 330          | 02000       | 02002        | ¥1,350       | ¥960         | 14個～             | ¥1,296      | 14個～                | ¥922        |
| AP-151R-1-1-Gray    | AP-151R-1-2-Gray    | ●                                                                                   | ●            |                                                                                     |              | 340             | 330          | 01997       | 01999        | ¥1,400       | ¥1,050       | 14個～             | ¥1,344      | 14個～                | ¥1,008      |
| AP-151R-2-1-Gray    | AP-151R-2-2-Gray    | ▲                                                                                   | ●            |                                                                                     |              | 340             | 330          | 02001       | 02003        | ¥1,350       | ¥960         | 14個～             | ¥1,296      | 14個～                | ¥922        |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

| 商品番号<br>Product No. |          |                               |             |                                    |    | L <sub>1</sub> | (L <sub>2</sub> ) | L <sub>3</sub> | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | W <sub>3</sub> |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SUS                 | ZDC      | ZDC(逆ラッチ)<br>(reversed latch) | 樹脂<br>Resin | 樹脂(逆ラッチ)<br>Resin (reversed latch) |    |                |                   |                |                |                |                |
| A-1151R-1           | A-151R-1 | *A-151R-1G                    | AP-151R-1   | *AP-151R-1G                        | 83 | 105            | 73                | 102            | 93             | 90             |                |
| A-1151R-2           | A-151R-2 | *A-151R-2G                    | AP-151R-2   | *AP-151R-2G                        | 73 | 95             | 63                | 92             | 83             | 80             |                |

逆ラッチタイプも同寸法です。 The reversed latch type has the same dimensions.  
※逆ラッチ仕様は特注品です。 ※The reverse latch specification is made to order.

クレモン

ローラー  
締め特装密閉  
ハンドルフリーザー  
密 閉平 面  
スイング

ギア式

平 面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL 型  
ハンドルT 型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ