

METRIC





NUMBER

C-170454



単位, mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83矢視 A-A
VIEW断面 B-B
SECT.断面 C-C
SECT.

注 ;

1. 製品規格番号 ; 108-5150
2. 取付通用規格番号 ; 114-5060
3. 取扱説明書 ; IS-154J

NOTES ;

1. PRODUCT SPEC No. ; 108-5150
2. APPLICATION SPEC No. ; 114-5060
3. CUSTOMER MANUAL No. ; IS-154J

C-170455-2	PRE-TIN BRASS t0.41 錫めつき黄銅 t0.41	C-170454-2
C-170455-1	BRASS PLAIN t0.41 黄銅めつきなし 0.41t	C-170454-1
バラ端子 (LP)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)
Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		
AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan		
名称 (NAME) 250 SERIES AUTOMOTIVE POSITIVE LOCK RECEPTACLE 250 シリーズオートモーティブポジティブロックリセプタクル		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 : ±0.2 10mm以上 30mm以下 : ±0.25 30mm以上 100mm以下 : ±0.3 角 度 : ±3°		
LOC B J	番号 (No.) C-170454	
尺度 (SCALE) 4-1	REV. C	SHEET 1 OF 1

Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			
包含電線断面 (WIRE RANGE) 0.75-2.27 mm ² (AWG18-14)	被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.2-3.4 mmφ	材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照	仕上 (FINISH) —H—
C REVISED FJ00-2535-95 KS 27 5/16 '95	DR. 8/24 '92 DE. 8/24 '92	CHK. 8/25 '92 APP. 8/25 '92	
B REDRAWN W/O CHANGE J-1349 KY AT 8/25 '92			
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面