




FILED


JUN 30 1999

DOCUMENT CONTROL


版数 REV.	年月日 DATE	図号 DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.





SECT. A-A



SECT. B-B



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法
THICKNESS t1.6 ±0.15



- NOTE 1. RECOMMENDED SCREW IS JIS B 1115, 1122 OR 1123.
M3X6 LENGTH TAPPING SCREW 2 OR 4 .
2. THE SHEARED EDGES OF Sn PLATED CONTACTS ARE NOT PLATED.
3. DIMENSION 24.2 MEANS DISTANCE BETWEEN TWO GROOVES CENTER.

- 注1. 推奨取り付けネジ: JIS B 1115, 1122又は1123
M3×6 タッピンネジ 2種又は4種.
2. スズメッキコンタクトの破断面には、メッキはつかない.
3. 寸法24.2は、各下部キー溝の中心間の寸法である.

5	PIN CONTACT #4	8	BRASS	Sn PLATING	SIGNAL
4	PIN CONTACT #3	8	BRASS	Sn PLATING	SIGNAL
3	PIN CONTACT #2	5	BRASS	Sn PLATING	POWER
2	PIN CONTACT #1	5	BRASS	Sn PLATING	POWER
1	PIN INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	—————	COLOR: GREEN
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 15.Apr.1999		尺 度 (SCALE) 1 : 1	シリーズ (SERIES) MX5
JACS-1374 (JABL-1374)		製 図 DR.		名称 (TITLE) MX5-26P-L-G	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担 当 CHK.	K.HASEBE		
寸 法 (DIMENSION)		査 閲 APPD.	T.KUME		
		承 認 APPD.	Y. ICHIIYAMA		
				重 量 (WEIGHT)	