




### Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life  
coupling torque

### Components

centre contact  
outer contact  
insulator  
gasket

### Electrical characteristics

impedance  
frequency  
return loss  
insertion loss  
working voltage  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

### Environmental

operating temp.  
RoHS compliant

### Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen  
Kupplungsdrehmoment (SMA)

### Bauteile

Innenkontakt  
Aussenkontakt  
Isolierung  
Dichtung

### Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflussdämpfung  
Einfügedämpfung  
Betriebsspannung  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

### Umgebung

Betriebstemperatur  
RoHS konform

(BNC) IEC 61169-8 / (SMA) IEC 60169-15  
>500  
79-113 Ncm

### Materials / Material

CuBe  
brass / Messing  
PTFE  
rubber / Kautschuk

### Finish / Oberfläche

Au platet / vergoldet  
nickel platet / vernickelt

50 Ω  
0-4 GHz  
typ.: 1 GHz - 33 dB ; 4 GHz - 29 dB  
< 0,1 dB  
≤ 335 V<sub>eff</sub> / 50 Hz  
1 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
≥ 5 GΩ  
≤ 3 mΩ  
≤ 2 mΩ

-40°C / +155°C  
2002/95/EC

|                        |                                      |                |               |                                                            |                                                |                            |                           |                                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                      |                |               | 2010                                                       | Datum/ date                                    | Name/ name                 | Gewicht/<br>weight<br>(g) | Oberfläche/<br>surface<br>(mm²)                                                                            | Werkstoff/<br>material                                                                |
|                        |                                      |                |               | gez./ drawn                                                | 20.12.                                         | VM                         |                           |                                                                                                            |                                                                                       |
|                        |                                      |                |               | gepr./ appr.                                               | 21.12.10                                       | BJ                         |                           |                                                                                                            |                                                                                       |
|                        |                                      |                |               | Norm/ stand.                                               |                                                |                            |                           |                                                                                                            |                                                                                       |
|                        |                                      |                |               | Maßstab/<br>scale                                          | Benennung/ title                               |                            |                           |                                                                                                            |  |
|                        |                                      |                |               | 2:1                                                        | Adaptor BNC-SMA (m-f)<br>Adapter BNC-SMA (m-f) |                            |                           |                                                                                                            |                                                                                       |
|                        |                                      |                |               | untol. Maße/<br>dim. without<br>tolerances<br>according to | Unterl./doc. type                              | Zeichnungsnr./ drawing no. |                           |                                                                                                            |                                                                                       |
|                        |                                      |                |               |                                                            | K                                              | J01008A0017                |                           |  Maße/ dimensions: mm |                                                                                       |
| Änd./<br>rev.<br>Index | Änderungsmittelung/<br>revision code | Datum/<br>date | Name/<br>name | Ersatz für/<br>replaces                                    |                                                |                            |                           | Original : DIN A4                                                                                          |                                                                                       |
|                        |                                      |                |               |                                                            |                                                |                            |                           | Blatt/ sheet 1 von/ of 1                                                                                   |                                                                                       |