

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[SL 840/P](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant

Keyword:
XOL – Extended Operating Life

Model: **SL-840**

Performance Data **Size BEL**
(Typical values for batteries stored at 25 °C for one year)


System	Li/SOCl ₂
Nominal voltage	3.6 V
Nominal capacity	0.42 Ah
Nominal current	0.5 mA
Max. continuous discharge current	5 mA
Max. pulse current capability	10 mA
Anode surface area	2.4 cm ²
Lithium content	0.13 g
Weight	6 g
Volume	2.1 cm ³
Temperature range	-55...+85 °C

WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.


UL recognition under file MH 12827

See also our website under Products/Safety


SL-840




Typical Discharge Curves at +25 °C



Available Capacity



Operating Voltage



Available Terminations

SL-840 Pins

Catalogue No.

11 1 18404 00

Any values given here are for information purposes only. They also depend on actual conditions of use and are not warranties of future performance. Subject to change.

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[SL 840/P](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant