


Aktive Differential-Tastköpfe | Active Differential Probes Übersicht | Overview

Type	Bandwidth	Input Voltage Range		Attenuation Ratio	Accuracy	Input R & C
		Common Mode	Differential			
TT-SI 9001	25MHz	±700V	±70V / ±700V	1:10 / 1:100	±2%	4MΩ//5,5pF
TT-SI 9002	25MHz	±1400V	±140V / ±1400V	1:20 / 1:200	±2%	4MΩ//5,5pF
TT-SI 9101	100MHz	±700V	±70V / ±700V	1:10 / 1:100	±2%	4MΩ//7pF
TT-SI 9110	100MHz	±1400V	±140V / ±1400V	1:100 / 1:1000	±2%	4MΩ//7pF
TT-SI 9010	70MHz	±7000V	±700 / ±7000V	1:100 / 1:1000	±2%	10MΩ//10pF
TT-SI 9010 A	70MHz	±7000V	±700 / ±7000V	1:100 / 1:1000	±2%	10MΩ//10pF
TT-SI 50	50MHz	±700V	±70V	1:10	±1%	1,6MΩ//7pF
TT-SI 51	50MHz	±1400V	±700V	1:100	±1%	4MΩ//7pF
TT-SI 200	200MHz	±60V	±20V	1:10	±1%	500kΩ//7pF
TT-SI 800	800MHz	±30V	±15V	1:10	±2%	100kΩ//2pF

Technische Änderungen vorbehalten | All specifications and characteristics are subject to change without notice

Sonderzubehör | Optional Accessories für Differentialtastköpfe | for Differential Probes

Typ Type	Bestellnr. Order No.	Bezeichnung	Description	
TT-SI NT	15100	Netzteil	Mains Adapter	
TT-SI RBP	15139	externes Batteriegehäuse für TT-SI 50, 51, 52, 200	removeable Battery Pack for TT-SI 50, 51, 52, 200	
TT-SI PROBUS	15150	Stromversorgungsleitung mit PROBUS-Stecker	Power Lead with PROBUS-Connector	
TT-SI LEMO	15151	Stromversorgungsleitung mit LEMO-Stecker	Power Lead with LEMO-Connector	
TT-SI USB	15152	Stromversorgungsleitung mit USB-Stecker	Power Lead with USB-Connector	
TT-SI HC	15160	Kunststoffkoffer	Hardcase	
TT-SI EPL 1	15140	Netzteil Splitter 1 in 3	1 to 3 Power Splitter	
TT-SI EPL 2	15141	Netzteil Splitter 1 in 4	1 to 4 Power Splitter	
TT-SI G1	15103	Ersatzgrabber rot und schwarz	Grabber red and black	
TT-SI G2	15104	Ersatzgrabber rot und schwarz	Grabber red and black	