


AFI

PDM: Rev:A STATUS:Released Printed: Dec 20, 2010

CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
PA	N/A [N/A]	POWER
E	.270 [6.86]	SIGNAL
HA	N/A [N/A]	HOLD-DOWN






coge code	22526
-----------	-------

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51952-093--
NOTE ③



mat'l code				SEE NOTE 2		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI www.fciconnect.com			
lir	ecm no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3		projection	COPY		title			
A					.XXX±.005/0.XX±0.13			3P + 12S + 10P		VERTICAL STB HEADER			
					angles	.XXX±.0020/0.XXX±0.051		product family		code			
				0°±2°		PwrBlade		213					
				dr		RYAN YUAN	03/23/06	INCH/MM	size	dwg no	A	51952-093	
				enrg	SALLY LUO	03/23/06	scale						1:1
				chr	BEER FU	03/23/06							
				appd	JOSEPH HSIA	03/23/06							
sheet index		revision sheet											


cage code 22526

Pro/E

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A
FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI	
lir	ecr no.	dr	date	linear	XXX±.01/0.X±0.3	COPY		www.fciconnect.com	
A				angles	XXX±.005/0.XX±0.13	projection	⊕	title	3P + 12S + 10P
				dr	XXX±.002/0.XXX±0.051	INCH/MM		product family	PwrBlade
				enrg	RYAN YUAN 03/23/06	scale	1:1	size	213
				chr	SALLY LUO 03/23/06			dwg no	51952-093
				appd	BEER FU 03/23/06			code	213
					JOSEPH HSIA 03/23/06			sheet	3 of 4
sheet index	revision	sheet							

Pro/E

code code 22526

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

A
FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51952-093--
NOTE(3)

NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONNECTOR NOTES:

- (2) HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH-TEMP THERMOPLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
- (3) PLATING:
SEE PRINT 10064183 FOR PLATING SPEC OF 51952-093; 51952-093LF
- (4) MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE.
5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.
6. PACKAGED IN TRAYS.

PCB NOTES:

7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.

- (9) MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.
- (8) $\varnothing .0453 \pm .0010$ [1.151 $\pm$ 0.025] DRILLED HOLES PLATED WITH
.0003 [0.008] MIN SnPb OVER .001 [0.03]
TO .003 [0.08] Cu PLATING TO ACHIEVE
 $\varnothing .040 \pm .003$ [1.02 $\pm$.07] HOLE.
- (10) "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
- (11) CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		A FCI	
lfr	ecn no.	dr	date	linear	.XX $\pm$.01/0.X $\pm$ 0.3	COPY		www.fciconnect.com	
A					.XXX $\pm$.005/0.XX $\pm$ 0.13	projection		title 3P + 12S + 10P VERTICAL STB HEADER	
				angles	.XXX $\pm$.0020/0.XXX $\pm$ 0.051				
				dr	RYAN YUAN 03/23/06	INCH/MM		product family	PwrBlade
				enrg	SALLY LUO 03/23/06			size	dwg no
				chr	BEER FU 03/23/06	scale	1:1	A	51952-093
				appd	JOSEPH HSIA 03/23/06				
sheet index	revision	sheet							

cage code 22526