






SMT



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1503 13 VP3	4	500

Verpackung: auf Rolle
Packaging: on reel
Emballage: en bobine

Klinkensteckverbinder nach JEITA RC-5325A, 3,5 mm Jack connectors according to JEITA RC-5325A, 3.5 mm Connecteurs jack suivant JEITA RC-5325A, 3,5 mm

1503 13

Klinkeneinbaukupplung nach JEITA RC-5325A JC35C4A, 3,5 mm, 4-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

- Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- Werkstoffe**
Kontaktträger PA 66 GF, HB nach UL 94
Kontakt Cu-Legierung, versilbert
- Mechanische Daten**
Steckkraft 5–25 N
Ziehkraft 4–15 N
Steckzyklen ≥ 5000
Kontaktierung mit Klinkenstecker 1532 02
- Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Prüfspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 10⁸ Ω

1503 13

Jack chassis socket according to JEITA RC-5325A JC35C4A, 3.5 mm, 4 poles/stereo, angular version, for printed circuit boards, surface mount technology (SMT)

- Temperature range** -20 °C/+70 °C
- Materials**
Body PA 66 GF, HB according to UL 94
Contact Cu alloy, silvered
- Mechanical data**
Insertion force 5–25 N
Withdrawal force 4–15 N
Mating cycles ≥ 5000
Mating with jack plug 1532 02
- Electrical data**
Contact resistance ≤ 30 mΩ
Rated current 1 A
Rated voltage 34 V AC/DC
Test voltage 500 V/60 s
Insulation resistance ≥ 10⁸ Ω

1503 13

Embase femelle jack suivant JEITA RC-5325A JC35C4A, 3,5 mm, 4 pôles/stéréo, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

- Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- Matériaux**
Corps isolant PA 66 GF, HB suivant UL 94
Contact Cu alliage, argenté
- Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion 5–25 N
Force de séparation 4–15 N
Nombre de manœuvres ≥ 5000
Raccordement avec connecteur mâle jack 1532 02
- Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 30 mΩ
Courant assigné 1 A
Tension assignée 34 V AC/DC
Tension d'essai 500 V/60 s
Résistance d'isolement ≥ 10⁸ Ω