



**Miniature fuse-links
Type DO**

quick-acting F
low breaking capacity
Glass tube


**G-Sicherungseinsätze
Typ DO**

flik F
kleines Ausschaltvermögen
Glasrohr


Standards / Normen


NF C 93-435 · Model HA35

Approvals / Approbationen

Lists / Listen: GAMT1, NNO

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$1,1 \cdot I_n$	$1,7 \cdot I_n$	$3 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
0,063 – 10 A	1 h	1 h	0,2 s

**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**


Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Technical data

Weight 1,1 g
Climatic range 40 / 070 / 56 (564)
Vibrations NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
Air 7306: 10-200 Hz
1,5 mm / 10 g / 10 cycles

Technische Daten

Gewicht 1,1 g
Klimakategorie 40 / 070 / 56 (564)
Vibrationsbeständigkeit NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
Luft 7306: 10-200 Hz
1,5 mm / 10 g / 10 Perioden

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Sustained power dissipation Verlustleistung at / bei $1,1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			mV	W	A ² s	NNO GAMT1
7010.2110	0,063 A / 125 V	35 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,9-1,0	1900	0,140	$4,4 \cdot 10^{-4}$	•
7010.2120	0,080 A / 125 V		1400	0,150	$1 \cdot 10^{-3}$	•
7010.2130	0,100 A / 125 V		1200	0,155	$1,5 \cdot 10^{-3}$	• •
7010.2150	0,150 A / 125 V		960	0,190	$6,7 \cdot 10^{-3}$	• •
7010.2170	0,200 A / 125 V		870	0,240	$1,2 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2180	0,250 A / 125 V		795	0,270	$2,5 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2190	0,310 A / 125 V		825	0,360	$3,6 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2210	0,400 A / 125 V		1950	0,950	$3 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2220	0,500 A / 125 V		1500	0,905	$7,9 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2230	0,630 A / 125 V		2200	1,650	$9,2 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2240	0,750 A / 125 V		1700	1,550	$1,3 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.2260	1 A / 125 V		275	0,385	$2 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.2410	1,50 A / 125 V		270	0,560	$6,3 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.2430	2 A / 125 V		175	0,470	1,2	• •
7010.2440	2,5 A / 125 V		155	0,515	3,4	• •
7010.2450	3 A / 125 V		155	0,610	4,8	• •
7010.2470	4 A / 125 V		210	1,160	7,8	• •
7010.2480	5 A / 125 V		145	0,935	14	• •
7010.2610	6,30 A / 125 V		130	1,040	31	•
7010.2620	8 A / 125 V		100	1,060	68	•
7010.2630	10 A / 125 V		120	1,480	110	•