




A
B
C
D
E



M 1:2

 [mm]						Roh- / Ausgangsteil						Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff GD / Zn - zinc diecast						STUV Mat.-Nr. ---						0 g cm³	
												Datum				Name				Benennung										Maßstab 1:2			
						Bearb.						1.06.07				t.mai				L-handle IP65, lockable										Format A4H			
						Gepr.																											
						Norm																											
												Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 										Zeichnungsnummer										Blatt 01	
																						08700650										von 1 Bl.	
Zust.		Änderung				Datum		Name		Urspr.: 087006500000										Ers. f.:					Ers. d.:								
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien					Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf					
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000							
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2						