




Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components

centre contact
outer contact
snap ring
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
voltage proof
insulation resistance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Schnapping
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand

Umgebung

RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U,
RG-188A/U, RG-316/U

① EN 122340
C3116
solder / löt
crimp
≥ 500

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuBe2
Cu SF w
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche


Cu1Ni2Au1,27
Cu1Ni2Au0,8
Ni2Au0,8
Ni5Au0,2
CuNi5Au0,2

50 Ω
0-6 GHz
typ.: 1 GHz - 29 dB; 2 GHz - 24 dB; 6 GHz - 18,6 dB
500 V_{eff} / 50 Hz
≥ 1 GΩ

2002/95/EC

M 1:1



				2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	16.08.	MA				
				gepr./ appr.	18.08.11	BJ			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
b a	23112 14514	16.08.11 12.05.03	MA MA	Maßstab/ scale	Benennung/ title					
				5:1 (1:1)	MMCX Angle Plug MMCX-Kabelwinkelstecker					
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				
				K	J01340A0051					
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 09.10.1997					 Maße/ dimensions: mm
										Original : DIN A4
										Blatt/ sheet 1 von/ of 1