


Accessories Miniature Connector Zubehör Miniatur Steckverbinder

General Information


All Products of Accessories for D-Sub Connectors are RoHS compliant. A summary of all products and possible exceptions can be found on our internet site www.fctgroup.com, Menu item RoHS product summary.

Spring Locks



Spring Lock F1045-... with Mounting Screws Federbügel F1045-... mit Befestigungsschraube

Dimensions Abmessungen



Sizes and Order-Information Größen und Bestell-Informationen

Order Number Bestellnummer	Suitable for Shell Size Passend für Gehäusegröße	A	B
F1045-1	1 - 4	12,3	14,3
		(0.484)	(0.563)
F1045-5	5	15,5	17,2
		(0.610)	(0.677)

Packing Units

Packing unit
2 reception plates
2 spring locks
2 spring washers
2 nuts
2 screws

Spring Locks Federbügelverriegelungen

Allgemeine Informationen

Alle Erzeugnisse des Zubehörs für D-Sub Steckverbinder sind RoHS konform. Eine Übersicht über alle Erzeugnisse und eventuelle Ausnahmen finden Sie auf unserer Internetseite www.fctgroup.com, Menüpunkt RoHS Artikelübersicht.

Federbügelverriegelung

Advantages and Special Features

- Spring lock is mounted on the front panel and the corresponding D-Sub connector
- Lockplate F1044-1 is screwed on the metal hood
- with Corresponding Mounting Screw
- Packed in Pairs
- Material: Stainless steel

Vorteile und Merkmale im Überblick


- Der Federbügel wird an der Frontplatte bzw. am Gegensteckverbinder montiert
- An der Metallhaube wird die Verschlussplatte F1044-1 angeschraubt.
- mit passender Befestigungsschraube
- paarweise verpackt
- Material: Edelstahl

Accessories for Spring Locks

Locking Plate F1044

Zubehör für die Federbügelverriegelung Verschlussplatte F1044

Dimensions Abmessungen




Sizes and Order-Information Größen und Bestell-Informationen

Order Number Bestellnummer	Suitable for Shell Size Passend für Gehäusegröße	A	B
F1044-1	1 - 4	12,3	14,3
		(0.484)	(0.563)
F1044-5	5	15,6	17,2
		(0.614)	(0.677)


Verpackungseinheiten

Verpackungseinheit
2 St. Aufnahmeplatten
2 St. Federbügel
2 St. Federringe
2 St. Muttern
2 St. Schrauben

Slide Locks F-GV-...



Dimensions Abmessungen




Gleitverriegelungen F-GV-...

Advantages and Special Features

- inclusiv fixing Screw
- wide range of accessories
- for the mounting of appliances
- Locking in place occurs by sliding the locking frame

Vorteile und Merkmale im Überblick

- inklusive Befestigungsschraube
- umfangreiches Montagezubehör
- geeignet für die Gerätemontage
- die Verriegelung erfolgt durch Verschieben des Gleitverriegelungsrahmens



Shell Size Gehäusegröße	Order Number for Appliance Mounting Bestellnummer bei Gerätemontage	A	B	C	D
1	F-GV-1	35,1	25,0	12,5	4-40 UNC
	F-GV-1M3	(1.382)	(0.984)	(0.492)	M3
2	F-GV-2	43,1	33,3	12,5	4-40 UNC
	F-GV-2M3	(1.697)	(1.311)	(0.492)	M3
3	F-GV-3	56,94	47,0	12,5	4-40 UNC
	F-GV-3M3	(2.242)	(1.852)	(0.492)	M3
4	F-GV-4	73,3	63,5	12,5	4-40 UNC
	F-GV-4M3	(2.886)	(2.500)	(0.492)	M3
5	F-GV-5	72	61,1	14,7	4-40 UNC
	F-GV-5M3	(2.835)	(2.406)	(0.579)	M3

Packing Units Verpackungseinheiten

Packing Unit

Verpackungseinheit

Appliance Assembly

Gerätemontage

1 frame

1 St. Rahmen

2 short screws

2 St. kurze Schrauben

2 nuts

2 St. Muttern


2 spring washers

2 St. Federringe



Lock Posts F-SGV1/5-... for Slide Locking


Outer Thread 4-40 UNC Dimensions



Gegenschrauben F-SGV1/5-... für Gleitverriegelung

Außengewinde 4-40 UNC Abmessungen

Outer Thread M3 Dimensions



Außengewinde M3 Abmessungen

Technical Data Technische Daten

	Zinc Plated Version	Tin Plated Version
	Verzinkte Ausführung	Verzinnte Ausführung
Order Number	F-SGV1/5-...	F-SGV1/5-...SN
Bestellnummer		
Material	steel, zinc plated, blue chromate,	steel, tin plated
Material	Stahl verzinkt, blau chromatiert,	Stahl verzinnt

Packing Units Verpackungseinheiten

Packing Unit	
Verpackungseinheit	
Head Height 0.012"	Head Height 0.165"
Kopfhöhe 2,6 mm	Kopfhöhe 4,2 mm
2 bolts	2 bolts
2 St. Bolzen	2 St. Bolzen
4 washers	
4 St. Unterlegscheiben	
2 spring washers	2 spring washers
2 St. Federringe	2 St. Federringe
2 nuts	2 nuts
2 Muttern	2 Muttern

Ordering Example


Lock post for slide lock, Hex. 4.5 mm (0.177"), head size 2.6 mm (0.102"), outer thread M3, length 8 mm (0.197"), tin plated: **F-SGV1/5-K140SN**

Bestellbeispiel

Gegenschraube für Gleitverriegelung mit Schlüsselweite 4,5 mm, Kopfhöhe 2,6 mm, Außengewinde M3, Länge 8 mm, verzinnt: **F-SGV1/5-K140SN**

Screw Locks F-SCHV...

Dimensions
Abmessungen



Schraubverriegelungen F-SCHV...

Mounting information
Screw locks F-SCHV-... (thread 4-40 UNC) are mounted on the connector shell. They are packed in pairs.

Montageinformation
Die Schraubverriegelungen F-SCHV-... (Gewinde 4-40 UNC) werden am Steckverbindergehäuse montiert. Sie sind paarweise verpackt.


Order Number <i>Bestellnummer</i>	Suitable for Shell Size 1 - 4 <i>Passend für Gehäusegröße 1 - 4</i>	A	B	Surface <i>Oberfläche</i>
F-SCHV-1	Pin and socket connector <i>Stift- und Buchsensteckverbinder direkt</i>	0,8 (0.031)	6,35 (0.250)	
F-SCHV-2	Pin and socket connector with sheet metal hood <i>Stift- und Buchsensteckverbinder mit Blechhaube</i>	1,2 (0.047)	7,15 (0.281)	Zinc-plated <i>verzinkt</i>
F-SCHV-3	Pin and socket connector <i>Stift- und Buchsensteckverbinder direkt</i>	0,8 (0.031)	7,15 (0.281)	

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)




D-Sub Connector with Accessories

D-Sub Steckverbinder mit Anbauteilen



Clinch Nuts
Einnietmuttern

Dimensions
Abmessungen



Mounting Type	Self Locking	Surface
<i>Befestigungsart</i>	<i>Selbstsichernd</i>	<i>Oberfläche</i>
T	—	Tin-plated or zinc-plated
Z	—	
TS	•	verzinkt oder verzinkt
ZS	•	

Ordering Example

Pin connector, clinch nut 4-40 UNC, 9 contacts, solder pot termination, performance class 1: **FT09P0G1**

Bestellbeispiel


Stiftsteckverbinder, Einnietmutter 4-40 UNC, 9-polig, Löttopfkontakt, Gütestufe 1: **FT09P0G1**

Spacers

Abstandsbolzen

Rear Riveted Inner Thread 4-40 UNC

Rückseitig vernietet Innengewinde 4-40 UNC



Modification


The modification number for the spacers completes the order number for the connector on which they are mounted. Surface: Tin-plated

Modifikation

Die Modifikationsnummer des Abstandsbolzens ergänzt die Bestellnummer des Steckverbinders, in den der Abstandsbolzen eingebaut ist. Oberfläche: Verzinkt


Inner Thread M3

Innengewinde M3



Through Hole Ø 3.1 mm (0.122")

Durchgangsloch Ø 3,1 mm



Ordering Example


Pin connector, 15 contacts, straight PCB termination, performance class 1, rear riveted threaded spacer with inner thread M3 and length 5.5 mm (0.217"): **F15P1G1-1432**

Bestellbeispiel

Stiftsteckverbinder, 15-polig, gerader Leiterplattenanschluss, Gütestufe 1, rückseitig vernieteter Abstandsbolzen mit Innengewinde M3 und Länge 5,5 mm: **F15P1G1-1432**

Front Riveted

Frontseitig vernietet



Only 1427 and 1407 are suitable for hood assembly as the rear part is uneven.

1427 und 1407 nur für Haubenmontage geeignet, da Rückteil nicht planeben.




Frontside Spacers and Rearside Spacers
or Snap-in Bolts

Frontseitiger Abstandsbolzen und rücksei-
tiger Abstands- oder Schnappbolzen


Frontside Inner Thread 4-40 UNC

Frontseitiges Innengewinde 4-40 UNC




Frontside Inner Thread M3

Frontseitiges Innengewinde M3




Through Hole Ø 3.1 mm (0.122")

Durchgangsloch Ø 3,1 mm



Frontside Inner Thread

Rearside Snap-in Bolt (Recommended Diameter of the Assembly Drilling $\varnothing 3.0 \text{ mm} \pm 0.1$ (0.118" ± 0.004))



Ordering Example

Pin connector, 15 contacts, straight PCB termination, performance class 1, front and rear side spacers with front side inner thread M3 and rear side inner thread 4-40 UNC, length 5.5 mm (0.217"): **F15P1G1-1779**

Frontseitiges Innengewinde

Rückseitiger Schnappbolzen (empfohlener Durchmesser der Montagebohrungen $\varnothing 3,0 \text{ mm} \pm 0,1$)

The modification number for the spacers completes the order number for the connector on which they are mounted.

Die Modifikationsnummer des Abstandsbolzens ergänzt die Bestellnummer des Steckverbinders, in den der Abstandsbolzen eingebaut ist.

Surface: Tin-plated (only when using tin-plated shells)

Oberfläche: Verzinkt (Nur in Verbindung mit verzinnem Gehäuse.)

Bestellbeispiel

Stiftsteckverbinder, 15-polig, gerader Leiterplattenanschluss, Gütestufe 1, front- und rückseitiger Abstandsbolzen mit frontseitigem Innengewinde M3 und rückseitigem Innengewinde 4-40 UNC, Länge 5,5 mm: **F15P1G1-1779**



Snap-In Bolts for PCB Mounting

For PCBs with 1.6 mm (0.063") Thickness
(Recommended Diameter of the Assembly
Drilling $\varnothing$ 3.0 mm $\pm$ 0.1 (0.118" $\pm$ 0.004))

The Advantages of This New Design are:

- less snap-in force required for an increased retention strength.
- constant development of power when snapping in
- less sensitivity to the tolerance of the assembly hole.

As a result the required press-in force on to the PCB is lessened without diminishing the retention strength.

Depending on the snap-in rivet, the press in strength per snap-in rivet, with a diameter of 3 mm, lies between 20 - 60 N. In contrast a press in strength of 100 N was required with the previous snap-in geometry.

Schnappbolzen für Leiterplattenmontage


Für Leiterplatten mit 1,6 mm Stärke
(empfohlener Durchmesser der
Montagebohrungen $\varnothing$ 3,0 mm $\pm$ 0,1)

Die Vorteile der neuen Geometrie sind:

- geringere Einpresskraft bei hoher Haltekraft
- gleichmäßiger Kraftverlauf beim Einpressen
- geringere Empfindlichkeit gegenüber Montagelochtoleranzen.

Dadurch wird eine weichere Einrastung auf der Leiterplatte ohne Verringerung der Haltekraft erreicht.

Abhängig vom Snap-in Niet liegen die Einpresskräfte pro Snap-in Niet bei einem Durchmesser von 3 mm bei 20 - 60 N. Bei der bisherigen Snap-in Geometrie waren dagegen Einpresskräfte bis 100 N erforderlich.



The modification number for the snap-in bolts completes the order number for the connector on which they are mounted. Platings: Tin plated over nickel, only when using tin-plated shells.


Die Modifikationsnummer des Schnappbolzens ergänzt die Bestellnummer des Steckverbinders, in den der Schnappbolzen eingebaut ist. Oberflächen: Verzinkt über Nickel, nur in Verbindung mit verzinktem Gehäuse.

Snap-In Bolts for PCB Mounting

For PCBs with 2.4 mm (0.094") Thickness
(Recommended Diameter of the Assembly
Drilling $\varnothing$ 3.0 mm $\pm$ 0.1 (0.118" $\pm$ 0.004))


Schnappbolzen für Leiterplattenmontage

Für Leiterplatten mit 2,4 mm Stärke
(empfohlener Durchmesser der
Montagebohrungen $\varnothing$ 3,0 mm $\pm$ 0,1)



For PCBs with 3.2 mm (0.126") Thickness
(Recommended Diameter of the Assembly
Drilling $\varnothing$ 3.0 mm $\pm$ 0.1 (0.118" $\pm$ 0.004))

Für Leiterplatten mit 3,2 mm Stärke
(empfohlener Durchmesser der
Montagebohrungen $\varnothing$ 3,0 mm $\pm$ 0,1)



The modification number for the snap-in bolts completes the order number for the connector on which they are mounted. Platings: Tin plated over nickel, only when using tin-plated shells.

For the assembly and positioning of connectors, FCT has modified its well proven snap-in bolts and snap-in rivets.


Die Modifikationsnummer des Schnappbolzens ergänzt die Bestellnummer des Steckverbinders, in den der Schnappbolzen eingebaut ist. Oberflächen: Verzinnt über Nickel, nur in Verbindung mit verzinntem Gehäuse.

Für die Montage und Positionierung der Steckverbinder hat FCT electronic die bewährten Schnappbolzen und Snap-in-Nieten modifiziert.



Stamped Latch Locks for
PCB Mounting

Dimensions
Abmessungen



Shell Size Gehäusegröße	A	B
1	30,46 (1.199)	5,6
2	38,76 (1.526)	(0.220) or
3	52,5 (2.067)	oder 7
4	68,96 (2.715)	(0.276)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Gestanzte Rastelemente für
Leiterplattenmontage



Fig. 2: Detail latch lock
Abb. 2: Detail Rastelement




Fig. 1: Latch lock mounted
on connector
Abb. 1: Rastelement am
Steckverbinder
montiert

Technical Data
Technische Daten

Technical Data Technische Daten	
Material	Steel
Material	Stahl
Plating	Tin plated over nickel
Oberfläche	Zinn über Nickel
For PCB thickness für Leiterplattenstärke	1,6 mm (0.063")

Modifications
Modifikationen

Modification No. Modifikationsnummern	
-0503	Thread 4-40 UNC Gewinde 4-40 UNC
-0348	Thread M3 Gewinde M3
-0504	Through hole Ø 3.1 mm (Ø 0.122") Durchgangsloch Ø 3,1 mm

Ordering Example

9 contact pin connector, performance class 1, straight PCB termination, stamped latch lock for PCB mounting, thread M3: **F09P1G1-0348**

Other heights available on request.

Bestellbeispiel

9-poliger Stiftsteckverbinder, gerader Leiterplattenanschluss, Gütestufe 1, Rastelement mit Gewinde M3: **F09P1G1-0348**


Andere Höhen auf Anfrage.

Female Screw Locks F-GSCH1/5...
Hex. 4.5 mm (0.177")

Sechskantbolzen F-GSCH1/5...
Schlüsselweite 4,5 mm


Outer Thread 4-40 UNC, Inner Thread 4-40 UNC

Außengewinde 4-40 UNC, Innengewinde 4-40 UNC



Outer Thread M3, Inner Thread M3

Außengewinde M3, Innengewinde M3




Female Screw Locks F-GSCH1/5...
Hex. 4.5 mm (0.177")

Sechskantbolzen F-GSCH1/5...
Schlüsselweite 4,5 mm


Outer Thread M3, Inner Thread M3

Außengewinde M3, Innengewinde M3




Outer Thread 4-40 UNC, Inner Thread M3

Außengewinde 4-40 UNC, Innengewinde M3




Outer Thread M3, Inner Thread 4-40 UNC

Außengewinde M3, Innengewinde 4-40 UNC



Outer Thread M2,5; Inner Thread 4-40 UNC

Außengewinde M2,5; Innengewinde 4-40 UNC




Female Screw Locks F-GSCH1/5...
Hex. 5.0 mm (0.197")

Sechskantbolzen F-GSCH1/5...
Schlüsselweite 5,0 mm


Outer Thread M3, Inner Thread M3

Außengewinde M3, Innengewinde M3



Outer Thread 4-40 UNC,
Inner Thread 4-40 UNC

Außengewinde 4-40 UNC,
Innengewinde 4-40 UNC



Ordering Example

Female screw lock, spanner size Hex. 4,5 mm (0.177"),
outer thread M3, length 5 mm (0.197"), inner thread 4-40
UNC, head size 6.2 mm (0.244"), tin plated:

F-GSCH1/5-K441SN

Bestellbeispiel

Sechskantbolzen mit Schlüsselweite 4,5 mm, Außenge-
winde M3, Länge 5 mm, Innengewinde 4-40 UNC, Kopf-
höhe 6,2 mm, verzinkt: **F-GSCH1/5-K441SN**

Delivery Quantity

Washers are not included for head size 5.9 mm (0.232") or 6.2 mm (0.244"). All female screw locks are packed in pairs (that means 2 bolts, 4 washers, 2 spring washers, 2 nuts). Also available bulk packed on request.

* Please request the number of accessories included.

Lieferumfang

Bei Kopfhöhe 5,9 mm oder 6,2 mm sind im Lieferumfang keine Unterlegscheiben enthalten. Alle Sechskantbolzen sind paarweise (d.h. 2 Bolzen, 4 Unterlegscheiben, 2 Federringe, 2 Muttern) verpackt. Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar.

* Die Anzahl des beigefügten Zubehörs bitte anfragen.

Technical Data

Technische Daten

	Zinc Plated Version Verzinkte Ausführung	Tin Plated Version Verzinnte Ausführung
Material	Steel, zinc plated, blue chromate	Steel, tin plated
Material	Stahl, verzinkt, blau chromatiert	Stahl, verzinkt
Order number Bestellnummer	F-GSCH1/5-...	F-GSCH1/5-...SN
Maximum torque Maximales Anzugsmoment	48Ncm (0.356 ft.lbf) 48Ncm	



Reduction Plates FRP...


Reduzierplatten FRP...

Dimensions
Abmessungen

For mounting D-Sub connectors in larger panel cut-outs.
Other sizes and M3 thread are available on request.

Zum Einbau eines D-Sub Steckverbinders in größere Frontplattenausschnitte. Andere Größen, bzw. Gewinde M3 auf Anfrage lieferbar.

Material Steel, Plating Tin Plated
Material Stahl, Oberfläche verzinkt



Order Number Bestellnummer	From Size von Größe	To Size auf Größe	A	B	C	D
FRP3/1	3	1	53,0 (2.087)	20,0 (0.787)	47,04 (1.852)	25,0 (0.984)
FRP5/3	5	3	67,2 (2.646)	42,2 (1.661)	61,1 (2.406)	47,04 (1.852)


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Cover F1049-...


Abdeckplatten F1049-...

Dimensions
Abmessungen

Colour Grey, Material ABS
Farbe Grau, Material ABS



For covering of unused panel cut-outs.
Zur Abdeckung nicht benötigter Montageausschnitte.



Order Number Bestellnummer	For Shell Size Für Gehäusegröße	A	B
F1049-1	1	32,0 (1.260)	14,0 (0.551)
F1049-2	2	40,3 (1.587)	14,0 (0.551)
F1049-3	3	54,0 (2.126)	14,0 (0.004)
F1049-4	4	70,5 (2.776)	14,0 (0.551)
F1049-5	5	68,1 (2.681)	16,6 (0.654)


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

D-Sub Connectors with Plastic Brackets and Accessories


Plastic brackets are used to ensure that a conductive electrical connection does not occur between the connector housing and the PCB.

D-Sub Steckverbinder mit Kunststoffwinkel und Anbauteilen

Kunststoffwinkel werden eingesetzt um zu verhindern, dass eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Steckverbindergehäuse und der Leiterplatte entsteht.



Application Example D-Sub Miniature Einsatzbeispiel D-Sub Miniatur




Application Example D-Sub Mixed Layout Einsatzbeispiel D-Sub Mischpolleiste




Plastic Brackets FKW...

Kunststoffwinkel FKW...



Dimensions
Abmessungen



Order number <i>Bestellnummer</i>	Shell Size <i>Gehäusegröße</i>	Number of Contacts <i>Polzahl</i>	A ±0,1 (±0.004)	B ±0,1 (±0.004)	C ±0,1 (±0.004)	D ±0,1 (±0.004)	E ±0,1 (±0.004)	F ±0,1 (±0.004)	J ±0,1 (±0.004)
FKW1...	1	9	30,9 (1.217)	25,0 (0.984)	7,4 (0.291)	12,7 (0.500)	10,7 (0.421)	14,6 (0.575)	1,27 (0.050)
FKW2...	2	15	39,2 (1.543)	33,3 (1.311)	7,4 (0.291)	12,7 (0.500)	10,7 (0.421)	14,6 (0.575)	1,27 (0.050)
FKW3...	3	25	53,0 (2.087)	47,04 (1.852)	7,4 (0.291)	12,7 (0.500)	10,7 (0.421)	14,6 (0.575)	1,27 (0.050)
FKW4...	4	37	69,5 (2.736)	63,5 (2.500)	7,4 (0.291)	12,7 (0.500)	10,7 (0.421)	14,6 (0.575)	1,27 (0.050)
FKW5...	5	50	67,1 (2.642)	61,1 (2.406)	8,8 (0.346)	14,0 (0.551)	11,9 (0.469)	17,2 (0.677)	2,54 (0.100)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Order Number <i>Bestellnummer</i>	Shell Size <i>Gehäusegröße</i>	G ± 0,1 (±0.004)	H ± 0,1 (±0.004)
FKW...	1 - 5	3,1 (0.122)	2,54 (0.100)
FKW...GS	1 - 5	4,3 (0.169)	2,54 (0.100)
FKW...GB	1 - 5	4,3 (0.169)	2,84 (0.112)
FKW...GL	1 - 5	4,3 (0.169)	2,54 (0.100)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Accessories Miniature Connector
Zubehör Miniatur Steckverbinder

Material
Material

Plastic brackets are individually available (specified as FKW...) as well as available mounted on D-Sub connectors (modification numbers from page 426f.).

Die Kunststoffwinkel sind sowohl einzeln als FKW..., als auch am D-Sub Steckverbinder montiert erhältlich (Modifikationsnummern siehe ab Seite 426f.).











Technical Data	
Technische Daten	
Material	Polycarbonate according to UL94V-1
Material	Polycarbonat entsprechend UL94V-1
Colour	Black
Farbe	Schwarz

Assemblies Plastic Brackets
Anbauteile Kunststoffwinkel

Modifications
Modifikationen

Order Number	Modifications
Bestellnummer	Modifikationen
FKW...GS	Hole Ø 4.3 mm (Ø 0.169") connector side, countersink PCB side
	Loch-Ø 4,3 mm steckverbinderseitig, Senkung platinenseitig
FKW...GB	Hole Ø 4.3 mm (Ø 0.169") connector side, row spacing 2.84 mm (0.112")
	Loch-Ø 4,3 mm steckverbinderseitig, Reihenabstand 2,84 mm
FKW...GL	Hole Ø 4.3 mm (Ø 0.169") connector side, oblong hole PCB side
	Loch-Ø 4,3 mm steckverbinderseitig, Langloch platinenseitig




Modification numbers for D-Sub connectors with plastic bracket FKW... and accessories Modifikationsnummern für D-Sub Steckverbinder mit Kunststoffwinkel FKW... und Anbauteilen	 bushing Nietbuchse even ebene	 clinch nut 4-40 UNC Einriemutter 4-40 even ebene	 clinch nut M3 Einriemutter M3 even ebene	 threaded spacer 4-40 UNC Abstandsbolzen 4-40 UNC 6.3 [0.248]	 threaded spacer M3 Abstandsbolzen M3 6.3 [0.248]	 slide lock rivet F-SGV Gleitverriegelungsriem F-SGV 6.3 [0.248]
 FKW FKW	0478	1455	1501	0910	2306	2307
 FKW with grounding bracket FKW mit Massewinkel	0479	0287	2308	1529	2309	2311
 for PCB 1.6 [0.063] thick, recommended hole ø3.0 -0.2 [ø0.118 -0.08] für PCB 1.6 [0.063] dick, empfohlener Bohrungs- ø3.0-0.2 [ø0.118 -0.08]	0246	0326	3116	0536	0103	2312
 FKW with snap-in grounding bracket FKW mit Snap-in Massewinkel						
Dimensions apply only to connectors with 9 to 37 contacts, 50 contacts are available on request / Maße gelten nur für 9 - 37-polige Steckverbinder, 50-polig auf Anfrage						

for PCB 1.6 [0.063] thick, recommended hole ø3.0-0.2 [ø0.118-0.08] für PCB 1.6 [0.063] dick, empfohlener Bohrungs- ø3.0-0.2 [ø0.118-0.08]	FKW with snap-in rivet FKW mit Snap-in Niet	for PCB 1.6 [0.063] thick, recommended hole ø3.0-0.2 [ø0.118-0.08] für PCB 1.6 [0.063] dick, empfohlener Bohrungs- ø3.0-0.2 [ø0.118-0.08]	FKW with grounding bracket and snap-in rivet FKW mit Massewinkel und Snap-in Niet	0988	0989	0990	0991	0992	0993	for PCB 1.6 [0.063] thick, recommended hole ø3.0-0.2 [ø0.118-0.08] für PCB 1.6 [0.063] dick, empfohlener Bohrungs- ø3.0-0.2 [ø0.118-0.08]	FKW with snap-in rivet FKW mit Snap-in Niet	0994	0995	0996	0997	0998	0999
Dimensions apply only to connectors with 9 to 37 contacts, 50 contacts are available on request / Maße gelten nur für 9 - 37-polige Steckverbinder, 50-polig auf Anfrage																	



Plastic Brackets FKA...



Order-No.	Shell Size	A	B	C	D
Bestelln.	Gehäusegröße	±0,1 (±0.004)	±0,1 (±0.004)	±0,1 (±0.004)	±0,1 (±0.004)
FKA1/4...	1 - 4	12,7 (0.500)	7,4 (0.291)	14,6 (0.575)	10,7 (0.421)
FKA5...	5	14 (0.551)	8,8 (0.346)	17,2 (0.677)	11,9 (0.469)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Technical Data
Technische Daten

Material	Polycarbonate according to UL94V-1
Material	Polycarbonat entsprechend UL94V-1
Colour	Black
Farbe	Schwarz


Modification
Modifikation

FKA...GS Hole Ø 4.3 mm (Ø 0.169") connector side
and countersink PCB side

Loch-Ø 4,3 mm steckverbinderseitig
und Senkung platinenseitig

Kunststoffwinkel FKA...

Dimensions
Abmessungen



Order Number	Shell Size	Ø E
Bestellnummer	Gehäusegröße	±0,1 (±0.004)
FKA...	1 - 5	3,1 (0.122)
FKA...GS	1 - 5	4,3 (0.169)


Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Delivery Quantity
Lieferumfang

Plastic brackets FKA... are packed in pairs.
On request also available bulk packed.


Die Kunststoffwinkel FKA... sind paarweise verpackt.
Auf Anfrage auch als Schüttware lieferbar.

Plastic Mounting Brackets F-BFK-...



Kunststoffbefestigungswinkel F-BFK-...

Dimensions
Abmessungen



Order Number <i>Bestellnummer</i>	Shell Size <i>Gehäusegröße</i>	A	B	Brackets Only Available in Pairs <i>Winkel nur paarweise lieferbar</i>
F-BFK-1/4	1 - 4	7,55 (0.297)	11,2 (0.441)	Bulk packed without mounting screws <i>ohne Befestigungsschrauben als Schüttware</i>
F-BFK-1/4S	1 - 4	7,55 (0.297)	11,2 (0.441)	With mounting screws, packed in pairs <i>mit Befestigungsschrauben paarweise verpackt</i>
F-BFK-5	5	8,90 (0.350)	12,1 (0.476)	Bulk packed without mounting screws <i>ohne Befestigungsschrauben als Schüttware</i>
F-BFK-5S	5	8,90 (0.350)	12,1 (0.476)	With mounting screws, packed in pairs <i>mit Befestigungsschrauben paarweise verpackt</i>

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Order Example

Bulk packed mounting screws for F-BFK-1/4
and F-BFK-5: **FSGK1/5K**

Bestellbeispiel

Befestigungsschraube für F-BFK-1/4 und F-BFK-5 als
Schüttware: **FSGK1/5K**

Plastic Brackets F-BFK-...
and FKA... in Comparison

Kunststoffwinkel F-BFK-...
und FKA... im Vergleich



	FKA...	F-BFK...
Oblong hole <i>Langloch</i>	•	—
Connection to connector shell <i>Verbindung zum Steckverbindergehäuse</i>	All add-on parts may be used (see page 423) <i>Alle Anbauteile möglich (siehe Seite 423)</i>	Screwed <i>verschraubt</i>
For use with mixed layout connectors instead of FKW... <i>Einsatz bei Mixed Layout Polbildern statt FKW...</i>	•	•



Assembly of a D-Sub Connectors with
Metal Brackets F1080-... and Accessories

Aufbau eines D-Sub Steckverbinder mit
Metallwinkel F1080-... und Anbauteilen

Application Example
D-Sub Miniature
Einsatzbeispiel
D-Sub Miniatur




Threaded Metal Mounting Brackets F1080-...

Material: Steel, zinc-plated, yellow chromate.
 For tinned version add suffix SN to the order number.

Dimensions Abmessungen

Metal Brackets for Mounting with Alignment Plate Metallwinkel montierbar mit Kontaktführungsplatte




Order Number	A	
Bestellnummer		
F1080-1	Thread M3	Gewinde M3
F1080-2	Thread 4-40 UNC	Gewinde 4-40 UNC
F1080-7	Through hole Ø 3.1 mm (Ø 0.122")	Durchgangsloch Ø 3,1 mm

Verschraubbare Metallwinkel F1080-...

Material: Stahl, verzinkt, gelb chromatiert. Für verzinnzte Ausführung SN an die Bestellnummer anfügen.

Metal Brackets, Through Hole, Ø 3.1 mm (Ø 0.122") Metallwinkel, Durchgangsloch Ø 3,1 mm




Order Number	A	
Bestellnummer		
F1080-3	Thread M3	Gewinde M3
F1080-4	Thread 4-40 UNC	Gewinde 4-40 UNC
F1080-8	Through hole Ø 3.1 mm (Ø 0.122")	Durchgangsloch Ø 3,1 mm

Mounting Example for Metal Brackets F1080-... Montagebeispiel für Metallwinkel F1080-...

Slotted Screw FSGK1/5-... Schlitzschraube FSGK1/5-...

Material: Steel, zinc plated, chromate
 Material: Stahl, verzinkt, chromatiert




Thread	Order Number
Gewinde	Bestellnummer
4-40 UNC	FSGK1/5
M3	FSGK1/5M3

Lock Posts F-SGSV-1/5-... for Slide Locks F-GV-... Gegenschraube F-SGV-1/5-... für Gleitverriegelung F-GV-...

Order number: F-SGV-1/5-...
 Bestellnummer: F-SGV-1/5-...


Also see page 410
 Siehe auch Seite 410



Mounting Example for Metal Brackets F1080-... Montagebeispiel für Metallwinkel F1080-...

Female Screw Lock F-GSCH1/5-... Sechskantbolzen F-GSCH1/5-...

Order number: F-GSCH-1/5-...
 Bestellnummer: F-GSCH-1/5-...
 See page 419 onwards
 Siehe Seite 419



Summary of Riveted Metal Brackets F1080-...

For further possible add-on parts for metal brackets, please see table on page 434.

Material: Steel
 Plating: tin-plated, blue chromate over zinc plating on request

Übersicht angenietete Metallwinkel F1080-...


Mögliche Anbauteile für Metallwinkel siehe Tabelle auf Seite 434.

Material: Stahl
 Oberfläche: verzinkt, auf Anfrage auch verzinkt und blau chromatiert erhältlich


Metal Brackets F1080-... for Shell Size 1 - 4

Metallwinkel F1080-... für Gehäusegröße 1 - 4


Metal Bracket F1080-41
 Metallwinkel F1080-41




Metal Bracket F1080-48
 Metallwinkel F1080-48




Metal Bracket F1080-30
 Metallwinkel F1080-30




Metal Bracket F1080-45
 Metallwinkel F1080-45



Metal Bracket F1080-16
 Metallwinkel F1080-16



Metal Bracket F1080-27
 Metallwinkel F1080-27




Summary of Riveted Metal Brackets F1080-...

Übersicht angenietete Metallwinkel F1080-...


**Metal Brackets F1080-... for Shell Sizes 1 - 4
(Continuation)**

**Metallwinkel F1080-... für Gehäusegrößen 1 - 4
(Fortsetzung)**


Metal Bracket F1080-17
Metallwinkel F1080-17




Metal Bracket F1080-29
Metallwinkel F1080-29




Metal Bracket F1080-19
Metallwinkel F1080-19




Metal Bracket F1080-24
Metallwinkel F1080-24




Metal Bracket F1080-13B
Metallwinkel F1080-13B




Metal Bracket F1080-26
Metallwinkel F1080-26



Metal Bracket F1080-14
Metallwinkel F1080-14



Metal Bracket F1080-61
Metallwinkel F1080-61




Summary of Riveted Metal
Brackets F1080-...

Übersicht angenietete
Metallwinkel F1080-...


Metal Brackets F1080-... for Shell Size 5

Metallwinkel F1080-... für Gehäusegröße 5


Metal Bracket F1080-22
Metallwinkel F1080-22



Metal Bracket F1080-18
Metallwinkel F1080-18



Metal Bracket F1080-23
Metallwinkel F1080-23



Compatibility Table of Metal Brackets F1080-...

Kompatibilitätstabelle für Metallwinkel F1080-...








The accessories listed in the summary of accessories on page 435/436 cannot be used for all metal brackets. The following table provides a guide to the combinations available.

Die Anbauteile in der Übersicht Seite 435/436 sind nicht mit allen Metallwinkeln verwendbar. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Kombinationen möglich sind.

• = Possible

• = Möglich

Suitable for Shell Size	Connector Side Steckverbinderseitig					PCB Side Platinenseitig			
	Metal Bracket F1080-...	Bushing F1080-...	Clinch Nut F1080-...	Spacer F1080-...	Fixing Plate and Rivet F1080-...	Double Rivet F1080-...	Fixing Plate and Double Rivet F1080-...	Snap-in-rivet F1080-...	Fixing Plate and Snap-in rivet F1080-...
Passend für Gehäusegröße	Metallwinkel	Nietbuchse	Einniet- mutter	Abstands- bolzen	Führungsplatte und Hohlriet	Doppelrohrniet	Führungsplatte und Doppelrohrniet	Snap-In-Niet	Führungsplatte und Snap-In-Niet
1 - 4	1				•	•	•	•	•
1 - 4	2				•	•	•	•	•
1 - 4	3								
1 - 4	4								
1 - 4	13B	•	•	•	•	•	•	•	•
1 - 4	14	•	•	•					
1 - 4	15	•	•	•					
1 - 4	16	•	•	•					
1 - 4	17	•	•	•					
5	18	•	•	•	•	•	•	•	•
1 - 4	19	•	•	•					
5	22	•	•	•					
5	23	•	•	•	•	•	•	•	•
1 - 4	24	•	•	•					
1 - 4	26				•	•	•	•	•
1 - 4	27	•	•	•	•	•	•	•	•
1 - 4	29	•	•	•	•	•	•	•	•
1 - 4	45	•	•	•	•	•	•	•	•
1 - 5	61	•	•	•	•	•	•	•	•














Modification numbers for D-Sub connectors with metal brackets F1080-13B and accessories	 F1080-13B F1080-13B	 F1080-13B with alignment plate and rivet F1080-13B mit Führungs- platte und Hohlriet	For PCB 1.6 [0.063] thick, recommended hole ø3.1 ±0.1 [ø0.122±0.04] für PCB 1.6 [0.063] dick, empfohlener Bohrungs- ø3.1 ±0.1 [ø0.122 ±0.04]	 F1080-13B with snap-in rivet F1080-13B mit Snap-in Riet	bushing Nietbüchse	 clinch nut 4-40 UNC Einriemutter 4-40 UNC	 clinch nut M3 Einriemutter M3	 threaded spacer 4-40 UNC Abstandsbolzen 4-40 UNC	 threaded spacer M3 Abstandsbolzen M3	slide lock rivet F-SGV Gleitverriegelungsriet F-SGV

1241	0221	1568	1447	1548	0489
1762	1632	2315	2157	2316	0490
0220	0138	0269	0493	0494	0495

Dimensions apply only to connectors with 9 to 37 contacts, 50 contacts are available on request
Maße gelten nur für 9 - 37-polige Steckverbinder, 50-polig auf Anfrage

Dimensions apply only to connectors with 9 to 37 contacts, 50 contacts are available on request
Maße gelten nur für 9 - 37-polige Steckverbinder, 50-polig auf Anfrage



 for PCB 1.6 [0.063] thick, recommended hole ø3.0 ±0.1 [ø0.118 ±0.04] für PCB 1.6 [0.063] dick, empfohlener Bohrungs- ø3.0 ±0.1 [ø0.118 ±0.04] 3.3 [0.130] F1080-13B with snap-in rivet F1080-13B mit Snap-in Niet	 1001	 1002	 1003	 1004	 1005	 for PCB 1.6 [0.063] thick, recommended hole ø3.0 ±0.1 [ø0.118 ±0.04] für PCB 1.6 [0.063] dick, empfohlener Bohrungs- ø3.0 ±0.1 [ø0.118 ±0.04] 3.3 [0.130] F1080-13B with alignment plate and snap-in rivet F1080-13B mit Führungs- platte und Snap-in Niet	 1007	 1008	 1009	 1010	 1011	 1012
--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---

Modification numbers for connectors with other metal brackets and accessories, e. g.
self locking clinch nuts, available on request.
Modifikations-Nr. für Steckverbinder mit anderen Metallwinkeln und Anbauteilen, z. B.
selbstsichernden Einriemuttern, auf Anfrage.

Dimensions apply only to connectors with 9 to 37 contacts, 50 contacts are available on request
Maße gelten nur für 9 - 37-polige Steckverbinder, 50-polig auf Anfrage


Plastic Dust Caps/
Plastic Protection Caps F1042-...

Kunststoff-Staubkappen/
-Abschirmkappen F1042-...



Dimensions
Abmessungen

Plastic Dust Cap
Kunststoff-Staubkappe




Advantages and special Features

The antistatic plastic dust cap F1042-...AH can be used with connectors which are mounted in a hood. Recesses have been formed in the plastic cap to match the geometry of the hoods. The standard plastic dust cap is suitable for mounting on hoods with socket connectors. The Plastic Dust Caps are equipped with Clip and Chain for Mounting on Hoods with Pin Connector.

Vorteile und Merkmale im Überblick

Die antistatische Kunststoff-Staubkappe F1042-...AH kann auf Steckverbindergehäuse, die in einer Haube montiert sind, aufgesetzt werden. Es sind Aussparungen in der Kunststoffkappe entsprechend der Haubengeometrie eingebaut. Für die Montage an Hauben mit Buchsensteckverbindern ist die Standard Kunststoff-Staubkappe verwendbar. Die Kunststoff-Staubkappen sind mit Lasche und Kette für die Montage an Hauben mit Stiftsteckverbinder ausgestattet.

Plastic Dust Cap with Clip and Chain
Kunststoff-Staubkappe mit Lasche und Kette



Order number chain length 95 mm (3.740"): **F1042-...K1...**
Bestellnummer Kettenlänge 95 mm: **F1042-...K1...**

Shell Size Gehäusegr.	Order-No. Bestellnr.	For Pin Connectors Für Stiftsteckverbinder			For Socket Connectors Für Buchsensteckverbinder		
		A	B	C	A	B	C
		±0,3 (±0.012)	±0,3 (±0.012)	±0,2 (±0.008)	±0,3 (±0.012)	±0,3 (±0.012)	±0,2 (±0.008)
1	F1042-1...	21,8 (0.858)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	20,0 (0.787)	11,8 (0.465)	7,6 (0.299)
2	F1042-2...	30,0 (1.181)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	28,5 (1.122)	11,8 (0.465)	7,6 (0.299)
3	F1042-3...	44,2 (1.740)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	42,3 (1.665)	11,8 (0.465)	7,6 (0.299)
4	F1042-4...	59,8 (2.354)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	58,8 (2.315)	11,8 (0.465)	7,6 (0.299)
5	F1042-5...	57,8 (2.276)	15,9 (0.626)	7,4 (0.291)	56,2 (2.213)	14,5 (0.571)	7,6 (0.299)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)


For Pin Connectors		For Socket Connectors		Order-No. Bestellnr.	Shell Size Gehäusegr.
Für Stiftsteckverbinder		Für Buchsensteckverbinder			
D	E	D	E		
±0,3 (±0.012)	±0,2 (±0.008)	±0,3 (±0.012)	±0,2 (±0.008)		
19,6 (0.772)	11,1 (0.437)	17,8 (0.701)	9,6 (0.378)	F1042-1...K...	1
27,8 (1.094)	11,1 (0.437)	26,2 (1.031)	9,6 (0.378)	F1042-2...K...	2
41,8 (1.646)	11,1 (0.437)	39,9 (1.571)	9,6 (0.378)	F1042-3...K...	3
57,4 (2.260)	11,1 (0.437)	56,2 (2.213)	9,6 (0.378)	F1042-4...K...	4
55,3 (2.177)	13,8 (0.543)	53,7 (2.114)	12,2 (0.480)	F1042-5...K...	5

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Plastic Dust Cap with Clip and Chain for Mounting on Hoods with Pin Connector

Kunststoff-Staubkappe mit Lasche und Kette für Montage an Hauben mit Stiftsteckverbinder

Dimensions
Abmessungen



Order number chain length 95 mm (3.740"): **F1042-...K1...**
Bestellnummer Kettenlänge 95 mm: **F1042-...K1...**

For Pin Connectors
Für Stiftsteckverbinder

Order Number Bestellnummer	Shell Size Gehäusegröße	A ±0,3 (±0.012)	B ±0,3 (±0.012)	C ±0,2 (±0.008)	F ±0,2 (±0.008)
F1042-1PLAH	1	21,8 (0.858)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	16,0 (0.630)
F1042-2PLAH	2	30,0 (1.181)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	16,0 (0.630)
F1042-3PLAH	3	44,2 (1.740)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	31,0 (1.220)
F1042-4P...AH*	4	59,8 (2.354)	13,2 (0.520)	7,4 (0.291)	46,0 (1.811)
F1042-5P...AH*	5	57,8 (2.276)	15,9 (0.626)	7,4 (0.291)	44,0 (1.732)

* On request / auf Anfrage

Order Code

Bestellschlüssel

F1042 | **5** | **S** | **K** | **A**

Series Prefix

Serienbezeichnung

Series (Insulator)

Baureihe (Isolierkörper)

No. of Contacts/Polzahl	09	15	25	37	50
Shell Size/Gehäusegröße	1	2	3	4	5

For Connector Type

Für Steckverbinderart

P Pin contact/Stiftkontakt
S Socket contact/Buchsenkontakt

-- Without Chain, without Clip
Ohne Kette, ohne Lasche
L Without Chain, with Clip with hole
Ohne Kette, mit Lasche mit Loch
LR Without Chain, with Clip without hole
Ohne Kette, mit Lasche ohne Loch
K With Chain 75mm (2.95") length and Clip
Mit Kette 75mm Länge und Lasche
K1 With Chain 95mm (3.74") length and Clip
Mit Kette 95mm Länge und Lasche
K2 With Chain 120mm (4.72") length and Clip
Mit Kette 120mm Länge und Lasche
K3 With Chain 37mm (1.46") length and Clip
Mit Kette 37mm Länge und Lasche
K4 With Chain 25mm (0.98") length and Clip
Mit Kette 25mm Länge und Lasche

Modifications

Modifikationen

-- Standard Version/Standard Ausführung
A Antistatic Version/Antistatische Ausführung
B Flame retardant according to UL94V-0/Selbstverlöschend nach UL94V-0
M Plastic Protection Caps, metallized version, flame retardant according to UL94V-0, shielding against electromagnetic radiation, protection against electrostatic discharge.
Abschirmkappe, metallisierte Ausführung, selbstverlöschend nach UL94V-0, Abschirmung elektromagnetischer Einstrahlung, Schutz vor elektrostatischer Entladung.
AH Antistatic Version for Hood Mounting/Antistatische Ausführung für Haubenmontage

Protection Level/Schutzgrad

All variations of dust cap meet protection level IP 50 requirements, DIN 40050.

Die Staubkappen entsprechen in allen Ausführungen dem Schutzgrad IP50, DIN 40050.




An Example of Use for Plastic
Dust Cap F1042-...AH

Einsatzbeispiel für Kunststoff-
Staubkappe F1042-...AH

Material
Material

Chain
Kette
Material
Material
Brass, nickel plated
Messing, vernickelt



Dust Cap

Staubkappe

Material

Colour

Ordering Example

Material

Farbe

Bestellbeispiel

Polyethylene

Red

F1042-3P

Polyethylen

Rot

Polypropylene (antistatic)

Black

F1042-3PA

Polypropylen (antistatisch)

Schwarz

ABS, self-extinguishing (UL94V-0)

Grey

F1042-3PB

ABS, selbstverlöschend (UL94V-0)

Grau

ABS, self-extinguishing (UL94V-0), metallized, nickel plating over Cu

Nickel

F1042-3PM

ABS, selbstverlöschend (UL94V-0), metallisiert: Ni über Cu

Nickel

**Shielded Dust Cap FSSK,
Screwable**



Shielding dust cap FSSK2P
Geschirmte Staubkappe FSSK2P



Rear view shielding dust cap FSSK2P-1426, with front seal.
Rückansicht geschirmte Staubkappe FSSK2P-1426, mit Frontdichtung

***Geschirmte Staubkappe FSSK,
verschraubbar***

Features of Shielding Dust Cap FSSK




- Solid metal
- Simple mounting - push on and screw in place
- Contacts are protected from dust
- Version K1426 meet protection level IP 67 requirements, DIN 40050
- Captive screws

Eigenschaften der geschirmten Staubkappe FSSK

- Vollmetall
- einfachste Montage durch Aufstecken und Verschrauben
- Kontakte werden vor Staub geschützt
- Version K 1426 entspricht dem Schutzgrad IP 67, DIN 40050
- Schrauben unverlierbar



Dimension of Dust Cap for the Sealing
of Pin Connectors






Abmessungen Staubkappe zum Abdichten
von Stiftsteckverbindern

Order No.	Shell Size	A	B	C	D	E	F
Bestellnr.	Gehäusegr.	±0,4 (±0.016)	+0,2 (±0.008)	±0,15 (±0.006)	+0,2 (±0.008)	±0,15 (±0.006)	-0,3 (±0.012)
FSSK1P	1	30,8 (1.213)	16,9 (0.665)	25,0 (0.984)	8,2 (0.323)	12,5 (0.492)	6,1 (0.240)
FSSK2P	2	39,1 (1.539)	25,2 (0.992)	33,3 (1.311)	8,2 (0.323)	12,5 (0.492)	6,1 (0.240)
FSSK3P	3	53,0 (2.087)	38,9 (1.531)	47,0 (1.852)	8,2 (0.323)	12,5 (0.492)	6,0 (0.236)
FSSK4P*	4	69,3 (2.728)	55,3 (2.177)	63,5 (2.500)	8,2 (0.323)	12,5 (0.492)	6,0 (0.236)
FSSK5P*	5	66,9 (2.634)	52,8 (2.079)	61,1 (2.406)	11,0 (0.433)	15,4 (0.606)	6,0 (0.236)

*On request / auf Anfrage
Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Dimension of Dust Cap for the Sealing
of Socket Connectors



Abmessungen Staubkappe zum Abdichten
von Buchsensteckverbindern

Order-No	Shell Size	A	B	C	D	E
Bestellnr.	Gehäusegr.	±0,4 (±0.016)	-0,2 (±0.008)	±0,15 (±0.006)	-0,2 (±0.008)	±0,15 (±0.006)
FSSK1S	1	30,8 (1.213)	16,4 (0.646)	25,0 (0.984)	8,0 (0.315)	12,5 (0.492)
FSSK2S	2	39,1 (1.539)	24,7 (0.972)	33,3 (1.311)	8,0 (0.315)	12,5 (0.492)
FSSK3S	3	53,0 (2.087)	38,5 (1.516)	47,0 (1.852)	8,0 (0.315)	12,5 (0.492)
FSSK4S	4	69,3 (2.728)	54,9 (2.161)	63,5 (2.500)	8,0 (0.315)	12,5 (0.492)
FSSK5S	5	66,9 (2.634)	52,5 (2.067)	61,1 (2.406)	10,8 (0.425)	15,4 (0.606)

* On request / auf Anfrage
Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Order Code
Bestellschlüssel

					FSSK	2	P	M3	1426
Series Prefix Serienbezeichnung									
D-Sub Shell Size D-Sub Gehäusegröße									
1 2 3 4 5									
Contact Type Kontaktart									
P Pin contact Stiftkontakt S Socket contact Buchsenkontakt									
Screw Thread Schraubengewinde									
-- Standard 4-40 / Standardausführung 4-40									
M3 M3 / M3									
Modifications Modifikationen									

K1462 With Front Seal Waterproof
(for Contact Type P pre-mounted, for Contact Type S in a separate Package)
Mit Frontdichtung, wasserdicht.
(bei Kontaktart P vormontiert, bei Kontaktart S im Beipack)

Size 1-3 are available, other sizes on request.
Gehäusegrößen 1-3 verfügbar, andere Größen auf Anfrage.



Material and Plating



Material und Oberfläche

Shell	Brass, tin plated / Messing, verzinkt
Gehäuse	K1426 brass, tin plated / K1426 Messing, verzinkt
Shielding flange / Schirmflansch	Zinc die-cast, nickel plated / Zink-Druckguss, vernickelt
Screws / Schrauben	Brass, tin plated / Messing, verzinkt
Front Seal (only for K1426) / Frontdichtung (nur bei K1426)	Silicone / Silikon
Maximum torque / maximales Anzugsmoment	40Ncm (0.295ft.lb)

Mounting Instructions



Montagehinweise

Front Seal (F1043-1-5) is mounted in male connector
 Frontdichtung (F1043-1-5) wird im Stiftstecker montiert




sealed
 abgedichtet

Front Seal glued to shielding dust cap
 Frontdichtung mit geschirmter Staubkappe verklebt



X
 5:1

Application Example Cable to Cable Connections
Einsatzbeispiel fliegende Verbindung



Application Example of a Housing Seal
Einsatzbeispiel Gehäuseabdichtung

