

SCALA NON IMPEGNATIVA  
(DO NOT SCALE)  
DIMENSIONI IN  
(DIMENSIONS IN) INCH

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA  
(EUROPEAN PROJECTION)

## SECTION A-A

A

B

C

D

E

A



B

C

D

E

F



## NOTE: (NOTES)

\* OBSOLETO

1 BLOCCHETTO IN POLIESTERE CARICATO VETRO UL94 V-0 COLORE NERO  
(HOUSING: GLASSFIBER FILLED POLYESTER FLAME RETARDANT, BLACK COLOUR)

2 CONTATTI IN BRONZO FOSFOROSO CON 0.4µm DI ORO IN ZONA CONTATTO  
E FLASH SU RESTO, SOTTOSTRATO DI NICKEL.  
(CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE 0.4µm GOLD ON CONTACT AREA AND  
GOLD FLASH ALL OVER, OVER NICKEL.)

3 CONTATTI IN BRONZO FOSFOROSO PRESTAGNATO 0,76µm MIN. LE ZONE DI  
TRANCIAURA SONO GREZZE.  
(CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE 0,76µm MIN. TIN PLATED ALL OVER,  
EXCEPT FOR CUTTING EDGES.)

4 QUESTA QUOTA MASSIMA HA LO SCOPO DI RITENERE IL CONNETTORE  
SUL CIRCUITO STAMPATO DURANTE L'OPERAZIONE DI SALDATURA.  
(THIS MAX. DIMENSION ASSURES PROPER POSITION OF CONNECTOR  
ON P.C.B. DURING WAVE SOLDERING OPERATION.)

| ASS'Y CONNECTOR WITH 0.4 μm GOLD PLATED CONTACT (STD PRESSURE) |                  |                 |                            |            |                | ASS'Y CONNECTOR WITH TIN PLATED CONTACT (HIGH PRESSURE) |            |                |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| N° OF POSIT.                                                   | DIM. "B"         | DIM. "D"        | ITEM ② HOUSING (1 REQ "D") | ASS'Y P/Ns | ITEM ① CONTACT | CONTACT QTY.                                            | ASS'Y P/Ns | ITEM ① CONTACT | CONTACT QTY. |
| 8                                                              | (.700)<br>17,78  | (.820)<br>20,8  | 1                          | 280578-2   | 2              | 8                                                       | 281334-1   | 3              | 8            |
| 9                                                              | (.800)<br>20,32  | (.920)<br>23,4  |                            | 280579-2   |                | 9 *                                                     | 281335-1   |                | 9            |
| 12                                                             | (1.100)<br>27,94 | (1.220)<br>31,0 |                            | 280580-2   |                | 12                                                      | 281336-1   |                | 12           |
| 15                                                             | (1.400)<br>35,56 | (1.520)<br>38,6 |                            | 280581-2   |                | 15 *                                                    | 281337-1   |                | 15           |
| 22                                                             | (2.100)<br>53,34 | (2.220)<br>56,4 |                            | 280582-2   |                | 22 *                                                    | 281338-1   |                | 22           |
| 4                                                              | (.300)<br>7,62   | (.420)<br>10,7  |                            | 281218-2   |                | 4                                                       | 281333-1   |                | 4            |

5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR) MATERIALE (MATERIAL) NUMERO (PART NUMBER)

CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 1991

© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING

TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) ± 0.3

AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGNO (TORINO)

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMP MODU II, BOARD TO BOARD CONN. ASS'Y, SINGLE ROW HORIZONTAL

LOC. SIZE NUMERO (DWG NO.) (MASTER DWG. REV. FOGLIO (SHEET) 1A3C-281333 H1 1 DI (COP) 1

|      |                                             |           |             |
|------|---------------------------------------------|-----------|-------------|
| H1   | REVISED PER ECO-09-026346                   | KK        | 28NOV 89    |
| H    | REACTIVATED P/N 280582-2 PER ET00-0127-98   | F.B.      | 07JUL 98    |
| G    | OBSOLETE P/N 281337-1 280582-2 ET00-0270-97 | F.B.      | 07JUL 97    |
| F    | OBSOLETE PN 281338-1 ET00-0480-96           | C.P.      | 12NOV 96    |
| D    | PN.281335-1 OBSOLETO                        | C.C.      | 8-91        |
| C    | AGGIUNTA NOTA 4                             | T.N.      | 2-91        |
| B    | RIVISTO E RIDISEGNATO                       | E.B.      | 7-87        |
| REV. | REVISIONI                                   | DIS. DATA | (COP. DATE) |