

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► E-Box EB – EB 1545.500

Stand: 30.04.2013




FRIEDHELM LOH GROUP



E-Box EB – EB 1545.500

erstellt am : 30.04.2013 auf www.ittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material: Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66

Lieferumfang: Gehäuse mit scharnierter Tür
180°-Scharnier
Vorreiberverschluss mit Doppelbart-Einsatz
Montageplatte

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177251694

Zolltarifnummer: 94032080

Produkt-Merkmale

Abmessungen: Breite: 150 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 80 mm

Montageplatte: Breite: 125 mm
Höhe: 285 mm

Anzahl 1

Vorreiberverschlüsse:

Gewicht: 2,6 kg

Approbationen

Approbationen

- Bureau Veritas (EN)
- CSA (EN)
- C-UL (EN)
- Lloyds Register of Shipping (EN)
- Russian Maritime Register of Shipping (RU, EN)
- TUV (DE)
- TUV (EN)
- UL + C-UL (EN)
- VDE (EN, DE)
- Bureau Veritas (EN)
- CSA (EN)
- C-UL (EN)
- Germanischer Lloyd (EN)

Erklärungen

- Herstellererklärung (EN, DE)

Zertifikate

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads

Dokumentationen

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Datenblätter

- Technisches Datenblatt (DE)

Kennlinien

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Elektro - Box Schutzart IP 66

Gehäuse:

stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus bestehend aus

1,38 mm

Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit

umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit
ge-
senkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Türen:

1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschäumter

Dichtung, und verschraubten Scharnieren, 180°

Öffnungswinkel,

Vorreiberverschluß mit Doppelbarreteinsatz nach DIN
43668.

Montageplatte:

2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt

Zubehör:

Verschlußsysteme, Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder

Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,

lichtgrau

Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 150 x 300 x 80 mm

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP