




P 303 S

Modularstecker, 10P10C (RJ-48), mit Schirmung

1. Werkstoffe

Kontaktträger	PC
Kontakt	vergoldet

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Modulkupplung
Anschließbare Leiter Eindringkontakt	Rasterstegleitung

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	35 mΩ
Strombelastbarkeit	2 A max.
Betriebsspannung	250 V
Isolationswiderstand	500 MΩ

P 303 S

Modular plug, 10P10C (RJ-48), with shielding

1. Materials

Insulating body	PC
Contact	gilded

2. Mechanical data

Mating with	modular socket
Connectable conductors piercing terminal	ribbon cable

3. Electrical data

Contact resistance	35 mΩ
Nominal power	2 A max.
Nominal voltage	250 V
Insulation resistance	500 MΩ

P 303 S

Connecteur mâle modulaire, 10P10C (RJ-48), avec blindage

1. Matériaux

Corps isolant	PC
Contact	doré

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	embase modulaire femelle
Conducteurs raccordables par perçage	câble plat

3. Caractéristiques électriques

Résistance de contact	35 mΩ
Courant nominal	2 A max.
Tension nominale	250 V
Résistance d'isolement	500 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
P 303 S	10	100

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk, in a plastic bag
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique