

Ind. Rev.	Datum	Reindl	135081
Ind. Rev.	Datum	Reindl	135081
Werkstoffe / Materials:			
base : PET sw 30XGV UL 94 V-0			
Deckel cover : PBT sw UL 94 V-0			
Betätiger actuator : PBT UL 94 V-0			
Anschlüsse terminals : CuZn10 gal. Ag/silver plated			
Kontakte contacts : AgNi10			
Zusatzbetätiger: XSCrNi1810 n. DIN7440			
Aux. Actuator			
Allegeometrien nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 6A 250V-1E4		Kontaktöffnungsweite : μ	
Umgebungstemperatur : 40T120		Contact Disconnection	
Temperatur Rating		Kriechstromfestigkeit: PTI 175	
Proof Tracking Index		Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form B	
Benennung / Description:		Subminiaturschalter DB	
subminiature switch		Maßstab/Scale:	
2:1		C H E R R Y	
G . m . b . H		Cherrysträßr	
91275 Auerbach/Dpf.		91275 Auerbach/Dpf.	

Prüfzeichen:		Schutzart: IP 67	
UL 1054: 5A 125-250VAC		Anschlüsse: IP 00	
terminals		Schaltbild	
circuit diagram		Schalteraufdruck	
description imprint		DC1C-A1LB	
Ersatz für/Replace for:		Kunde/Customer	
Teil-Nr. / Part No.		Datum / Date	
20.06.00		Reindl	
Geprüft/Approved		20.06.00	
Keck		Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:	
20.06.00		Keck	

