








DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt




- NOTES
Bemerkungen
- 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Logo
 - 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
 - 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 - 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetfgut im Karton
 - 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewaerleistungsumfang von TE
 - 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 - 7 FOR SHRUNKEN BOOT AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
 - 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung für Mantelkabel
FROM / von Ø7.0 UP TO / bis Ø8.2
 - 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
 - 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESARRY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
 - 11 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
 - 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-3S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-3S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
 - 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
 - 14 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SCALE 1:1
Maßstab

SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres



SCALE 1:1
Maßstab

1011-260-0305	A	7.8	2	1	STAINLESS SPRING STEEL Federblech rostfrei	PLAIN blank	LOCKING SHEET Rastblech	1
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY Stück	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITH STRAIN RELIEF Kappe mit Zugentlastung	ITEM
					MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaststoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.		DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN PRAVEENA 01AUG2013			
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: AUGMENTED TOLERANCES ACC. TO ISO 8015		DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (MM)		DWN PRAVEENA 02AUG2013		C.F.FINZER	
						APVD C.F.FINZER 02AUG2013			
						PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.			
						APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.			
						WEIGHT GEWICHT		SEE TABLE	
						Customer Drawing			
						A1 00779		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	
						SCALE MASSSTAB		2:1	
						SHEET BLATT		1	
						OF VON		1	
						REV REV		A3	