





Miniatursteckverbinder Serie 720

Miniature connectors series 720

Bezeichnung Description	Flanschstecker Male socket	Flanschstecker Male socket	Flanschstecker Male socket	Flanschstecker Male socket																																								
Abbildung Figure																																												
Maßzeichnung Drawing																																												
Bestell-Nr. Ordering-No.	<table><tr><th>Polzahl Contacts</th><th>Bestell-Nr. Ordering-No.</th></tr><tr><td>3</td><td>99-9107-00-03</td></tr><tr><td>5</td><td>99-9115-00-05</td></tr><tr><td>8</td><td>99-9127-00-08</td></tr><tr><td>12</td><td>99-9135-00-12</td></tr></table>	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	3	99-9107-00-03	5	99-9115-00-05	8	99-9127-00-08	12	99-9135-00-12	<table><tr><th>Polzahl Contacts</th><th>Bestell-Nr. Ordering-No.</th></tr><tr><td>3</td><td>99-9107-50-03</td></tr><tr><td>5</td><td>99-9115-50-05</td></tr><tr><td>8</td><td>99-9127-50-08</td></tr><tr><td>12</td><td>99-9135-50-12</td></tr></table>	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	3	99-9107-50-03	5	99-9115-50-05	8	99-9127-50-08	12	99-9135-50-12	<table><tr><th>Polzahl Contacts</th><th>Bestell-Nr. Ordering-No.</th></tr><tr><td>3</td><td>99-9107-60-03</td></tr><tr><td>5</td><td>99-9115-60-05</td></tr><tr><td>8</td><td>99-9127-60-08</td></tr><tr><td>12</td><td>99-9135-60-12</td></tr></table>	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	3	99-9107-60-03	5	99-9115-60-05	8	99-9127-60-08	12	99-9135-60-12	<table><tr><th>Polzahl Contacts</th><th>Bestell-Nr. Ordering-No.</th></tr><tr><td>3</td><td>99-9107-70-03</td></tr><tr><td>5</td><td>99-9115-70-05</td></tr><tr><td>8</td><td>99-9127-70-08</td></tr><tr><td>12</td><td>99-9135-70-12</td></tr></table>	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	3	99-9107-70-03	5	99-9115-70-05	8	99-9127-70-08	12	99-9135-70-12
Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.																																											
3	99-9107-00-03																																											
5	99-9115-00-05																																											
8	99-9127-00-08																																											
12	99-9135-00-12																																											
Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.																																											
3	99-9107-50-03																																											
5	99-9115-50-05																																											
8	99-9127-50-08																																											
12	99-9135-50-12																																											
Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.																																											
3	99-9107-60-03																																											
5	99-9115-60-05																																											
8	99-9127-60-08																																											
12	99-9135-60-12																																											
Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.																																											
3	99-9107-70-03																																											
5	99-9115-70-05																																											
8	99-9127-70-08																																											
12	99-9135-70-12																																											

Technische Daten Specifications

Polzahl	3	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	löten/solder				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 20)		max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	–				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	2500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	7 A	5 A	2 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)				Material of contact body
Material Gehäuse	PA (UL 94 V-0)				Material of housing

Miniatursteckverbinder Serie 720

Miniature connectors series 720

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Flanschdose
Female socket



Flanschdose
Female socket







Flanschdose
Female socket



Flanschdose
Female socket



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9108-00-03
5	99-9116-00-05
8	99-9128-00-08
12	99-9136-00-12

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9108-50-03
5	99-9116-50-05
8	99-9128-50-08
12	99-9136-50-12

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9108-60-03
5	99-9116-60-05
8	99-9128-60-08
12	99-9136-60-12

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9108-70-03
5	99-9116-70-05
8	99-9128-70-08
12	99-9136-70-12

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	löten/solder				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 20)		max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	–				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	2500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	7 A	5 A	2 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)				Material of contact body
Material Gehäuse	PA (UL 94 V-0)				Material of housing

Miniatursteckverbinder Serie 720

Miniature connectors series 720

Bezeichnung
Description



Adapter für Flanschsteckverbinder
Adapter for sockets

Adapter für Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubt
Adapter for sockets, front fastened

Abbildung
Figure



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
-	08-2433-000-001

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
-	08-2434-000-001


Anwendungsbeispiel für Adapter
XXXXXXXXXX for adapter




Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720

Einzelteildarstellung
Component part drawing


Kabelsteckverbinder Cable connectors




Flanschsteckverbinder Socket connectors



Adapter Adapter



Adapter, von vorn verschraubbar Adapter, front fastened



Miniatursteckverbinder Serie 720


Miniature connectors series 720

Polbilder
Contact arrangements


Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)
Female insert (mating side)

3 pol
3 contacts




	X	Y
1	-2,43	-1,40
2	2,43	-1,40
3	0,00	2,80




	X	Y
1	2,43	-1,40
2	-2,43	-1,40
3	0,00	2,80

5 pol
5 contacts




	X	Y
1	-1,82	-2,51
2	1,82	-2,51
3	2,95	0,96
4	0,00	3,10
5	-2,95	0,96




	X	Y
1	1,82	-2,51
2	-1,82	-2,51
3	-2,95	0,96
4	0,00	3,10
5	2,95	0,96

8 pol
8 contacts




	X	Y
1	-1,35	-2,79
2	1,35	-2,79
3	3,02	-0,69
4	2,43	1,93
5	0,00	3,10
6	-2,43	1,93
7	-3,02	-0,69
8	0,00	0,00




	X	Y
1	1,35	-2,79
2	-1,35	-2,79
3	-3,02	-0,69
4	-2,43	1,93
5	0,00	3,10
6	2,43	1,93
7	3,02	-0,69
8	0,00	0,00

12 pol
12 contacts



	X	Y
1	0,00	-3,70
2	2,62	-2,62
3	3,70	0,00
4	2,62	2,62
5	0,00	3,70
6	-2,62	2,62
7	-3,70	0,00
8	-2,62	-2,62
9	-1,79	-0,74
10	0,74	-1,79
11	1,79	0,74
12	-0,74	1,79



	X	Y
1	0,00	-3,70
2	-2,62	-2,62
3	-3,70	0,00
4	-2,62	2,62
5	0,00	3,70
6	2,62	2,62
7	3,70	0,00
8	2,62	-2,62
9	1,79	-0,74
10	-0,74	-1,79
11	-1,79	0,74
12	0,74	1,79

Montageausschnitt
Panel cut out

Flanschsteckverbinder
Socket connectors

Adapter
Adapter

