


ALPHA POT 16 RV16A-10

Ausführung / construction: Mono / single turn
Welle / shaft: $\varnothing$ 6 mm, L = 15 mm oder / or
 $\varnothing$ 6,35 mm, L = 15 mm Rundwelle
Buchse / bushing: M7 x 0,75
Drehbereich / rotation angle: $300^\circ \pm 5^\circ$
Belastbarkeit / rated wattage: lin. 0,2 W / log 0,05 W

Kontakte: SPCC, kalt gewalzter Stahl, vernickelt / Cold rolled steel sheets, nickel plated


Gültig für:
Valid for:

9202-9224
9302-9324
9402-9424










Gültig für:
Valid for:

9502-9524




	RV16A-10 6,0 mm Welle Drahtanschluss (OW)			RV16A-10 6,35 mm Welle Drahtanschluss (OW)			RV16A-20 6,0 mm Welle Printanschluss (PC)			RV16A-20 18 Zähne Printanschluss (PC)		
	lin.	poslog	neglog	lin.	poslog	neglog	lin.	poslog	neglog	lin.	poslog	neglog
1 k	9202*			9302*			9402*			9502*		
2 k		9215*			9315*			9415			9515	
2,5 k	9203*	9216*		9303*	9316*		9403*	9416		9503*	9516	
5 k	9204*	9217*		9304*	9317*		9404*	9417		9504*	9517	
10 k	9205*	9218*		9305*	9318*		9405*	9418		9505*	9518	
25 k	9206*	9219*		9306*	9319*		9406*	9419		9506*	9519	
50 k	9207*	9220*		9307*	9320*		9407*	9420		9507*	9520	
100 k	9208*	9221*		9308*	9321*		9408*	9421		9508*	9521	
250 k	9209*	9222*		9309*	9322*		9409	9422		9509	9522	
500 k	9210*	9223*		9310*	9323*		9410	9423		9510	9523	
1 M	9211*	9224*		9311*	9324*		9411	9424		9511	9524	

* lagermäßige Ausführungen (unverbindlich) \\ * in stock (non-binding)






* lagermässige Ausführungen

参考用



L
15
20
25



				RV16AF-10-(L)R1-XXX-(0C)			
No.	DATE	DESCRIPTION		PART No.	NAME		
TOL.UNLESS OTHERWISE STATED		DIMENSION	SCALE	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING No.
less than	10	±0.3	2 1				
above	10~30	±0.5					
above	30~100	±1.0					
above		±5'					

RV16AF-10-(L)R1-XXX-(0C)