

**C-1029-WP**



ステンレス製

特徴 Feature

- ボルトを締めるとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
- コーキング等の作業が省けます。
- The bushing in the washer contacts the panel tight as the bolt is tightened and watertightness is provided securely.
- Calking can be skipped.

仕様 •材質: キャップ/ステンレス鋼板(SUS304)
ブッシュ/エラストマー(TPE)

納期考備 •標準在庫品
•均一に締め込むため、防水ワッシャーとねじ頭の間に平座金を追加することをお奨め致します。
•締結部材の材質、板厚、締結方法(ナット止め、タッピ等)及び取付け環境により条件が異なります。締付トルクは参考数値に基づいて実装検証のうえ決定ください。

**C-1029-WP****Example of application**

ワッシャー内の樹脂が筐体に密着し確実に防水
Resin inside the washer is contacted tightly with the cabinet, providing a secure watertight seal.

C-1029-WP 参考締込トルク表
C-1029-WP Reference tightening torque table

ねじサイズ Thread size	T系列締込トルク [N·m] T-series tightening torque [N·m]	0.5T系列締込トルク [N·m] 0.5T-series tightening torque [N·m]
M3	0.634	0.317
M4	1.48	0.738
M5	2.98	1.49
M6	5.07	2.53
M8	12.3	6.15
M10	24.4	12.2
M12	42.5	21.2
M16	106	52.8
M20		103

T系列: 締込部材 鉄、SUSなど

0.5T系列: 締込部材 銅、アルミ、樹脂など

商品番号 Product No.	RoHS 2D	CAD 2D/3D	φD ₁	φD ₂	H ₁	H ₂	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity / 単価 Price
C-1029-WP-M3	●	2D	3	8	3.1	2.5	0.4	24782	¥35	100個~ ¥34
C-1029-WP-M4	●	2D/3D	4.1	10	3.5	3	0.6	22833	¥35	100個~ ¥34
C-1029-WP-M5	●	2D/3D	5.1	12	3.5	3	1	21739	¥35	100個~ ¥34
C-1029-WP-M6	●	2D/3D	6.1	14	3.5	3	1	21740	¥38	100個~ ¥36
C-1029-WP-M8	●	2D/3D	8.1	18	4	3	2	21741	¥40	100個~ ¥38
C-1029-WP-M10	●	2D/3D	10.1	23	4	3	3	21742	¥40	100個~ ¥38
C-1029-WP-M12	●	2D/3D	12.1	25	4	3	4	21743	¥43	100個~ ¥41
C-1029-WP-M16	●	2D/3D	16.1	30	4.5	3	6	22858	¥80	100個~ ¥77
C-1029-WP-M20	●	2D/3D	20.1	37	4.5	3	9	22859	¥100	100個~ ¥96

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 ファスナー
ラッチ
錆前
装置
周辺機器
キャッチ
スナップ
ドア
カーボン
スナップ
ロッド
コントロール
センター
太陽光
関連金具
グレーチング
ロッド
工業用
錆前
電磁波
対策

パッキン