

HB/-K.24, HD/-K.64, HD/-K.108 Gehäuse/Housings






Baugröße/Size 8

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	 Metr.	 PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Hood: Side entry, Standard construction	 	M32	21 HB.24.STS.1.21.G	1-1102316-6
			29 HB.24.STS.1.29.G	1-1102319-6
			HB.24.STS.1.M32.G	0-1106465-4
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
			21 HB-K.24.STS.1.21 G	2-1102316-6
			29 HB-K.24.STS.1.29 G	2-1102319-6
			HB-K.24.STS.1.M32.G	1-1106465-1
Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform Hood: Side entry, High construction	 	M32 M40	21 HD.64.STS.1.21.G	1-1103336-6
			29 HD.64.STS.1.29.G	1-1103338-6
			HD.64.STS.1.M32.G	0-1106470-4
			HD.64.STS.1.M40.G	1-1106470-9
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
			21 HD-K.64.STS.1.21.G	2-1103336-6
			29 HD-K.64.STS.1.29.G	2-1103338-6
			HD-K.64.STS.1.M32.G	1-1106470-0
Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform Hood: Side entry, High construction	 	M50	29 HD.108.STS.1.29.G	1-1102411-6
			HD.108.STS.1.M50.G	0-1106467-4
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
			29 HD-K.108.STS.1.29.G	2-1102411-6
			HD-K.108.STS.1.M50.G	1-1106467-0