





Flachstecker 6,3 x 0,8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244

Aufschrift

1006 μ T100
 10(4) /400~10E3
 6(2.5) /400~50E3
 10A 125V AC 1/4HP
 10A 250V AC 1/4HP
 R44





Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungkraft 0.7 bis 1.25 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm

A-A
2:1

B-B
2:1



Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1006.1511	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION				Original DIN A4				
				Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Längen LENGTH		Radien RADII		
						0-6 ± 0.1		± 0.2		
						>6-15 ± 0.15		± 0.3		
						>15-30 ± 0.2		± 0.5		
						>30-70 ± 0.3		± 10%		
>70-120 ± 0.4										
>120-200 ± 0.8		0		10		20		30 mm		
c		g		CAD Medusa				Z		Schnappschalter
b		f		gez./DRAWN BY 15.01.02 vor						
a		e		gepr./CHECKED BY						
33108		15.01.02 vor		Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		MARQUARDT				
		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
		gez. DRAWN BY								
		Änderung REVISION								

Produktbild / Zeichnungen



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Produktnummer	1006.1511		
Produktfamilie	Schnappschalter		
Betätigungsart	indirekt		
Gewicht	8.960 g		
ROHS Konform	ja		
Schaltfunktion	Wechsler (SPDT Momentary)		
Material fester Kontakt	Ag		
Polzahl	1 - polig		
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8		
Mechanische Lebensdauer	5E6		
Schaltleistung IEC	10 (4) A 400 V AC 1E4 6 (2.5) A 400 V AC 5E4		
Schaltleistung Nordamerika	10 A 125 - 250 V AC 1/4 HP		
Bauform	DIN 41635 A		
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm		
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm		
Spannungsfestigkeit bei 250 V	Funktionsisolierung /	1	
	Basisisolierung	500 V	
	verstärkte Isolierung	3 000 V	
	kleiner Kontaktabstand	500 V	
Kriechstromfestigkeit	250 PTI		
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung		
Temperaturbereich	-40 °C ... +100 °C		
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C		
Entflammbarkeit	UL 94 (Gehäuse: V-0, Betätiger: V-2)		
Glühdrahttesttemperatur	850 °C		
Betätiger und Zusatzbetätiger	PA, natur Zusatzbetätiger: rostfreier Stahl, L12, 191.079.033, Hebel 34 lang (neu) mit Rolle Durchmesser 5 aus PA gelb		
Gehäusebeschreibung	Deckel: Duroplast Typ 182, rot Sockel: Duroplast Typ 182, rot		
Anschlussoberfläche	Lageranschluss	versilbert	
	Außenanschluss	versilbert	
Kontaktmaterial	Ag		
Kontaktabstand	< 3 mm		
Rating Code UL	R 44		
Kontaktart	reibender Sprungkontakt		
Schaltkraft	0.7 - 1.25 N		
Prellzeit	< 10 ms		
Differenzweg max.	0.9 mm		
Vorlaufweg max.	3.9 mm		
Nachlaufweg	1.6 mm		
Ruhestellung (FP) max.	23.5 mm		
Schaltpunkt (OP)	20.8 ±1.2 mm		
Zulässige Endstellung (TP)	18 mm		
Prüfzeichen	CSA / UL / ENEC 05		
Zusatzbeschriftung	Klemme 1: NC Klemme 2: NO P-Klemme: C		
Kontaktgeometrie	Kontakt mit Querrippe		
Verschmutzungsgrad	3		
Stehstoßspannung Bemessungswert	2500 V		
Lagervariante	●		