

Flukes 320-serie Strömtänger

Stora funktioner, litet format



Fluke 321/322

Fluke 321 och 322 mäter belastningsström. AC-spänning, och kontinuitet hos kretsar, brytare, säkringar och kontakter. Dessa små, robusta strömtänger är idealiskt lämpade för strömmätning upp till 400 A i trånga kabelutrymmen.

Modell 322 mäter även DC-spänning och har högre upplösning för belastningar under 40 A.

		Fluke 321	Fluke 322
A	Område	0 – 400.0 A	0 – 40.00 A 0 – 400.0 A
	Noggrannhet	1.8% ± 5 steg (50 – 60 Hz) 3.0% ± 5 steg (60 Hz – 400 Hz)	1.8% ± 5 steg (50 – 60 Hz) 3.0% ± 5 steg (60 Hz – 400 Hz)
	Toppfaktor: (50/60 Hz)	-	-
	AC-respons	Genomsnitt	Genomsnitt
Inrusning	Integreringstid	-	-
A	Område	-	-
	Noggrannhet	-	-
V	Område	0 – 400.0 V 0 – 600 V	0 – 400.0 V 0 – 600 V
	Noggrannhet	1.2% ± 5 steg (50 – 400 Hz)	1.2% ± 5 steg (50 – 400 Hz)
	AC-respons	Genomsnitt	Genomsnitt
V	Område	-	0 – 400.0 V 0 – 600 V
	Noggrannhet	-	1% ± 5 steg
Ω	Område	0 – 400.0 Ω	0 – 400.0 Ω
	Noggrannhet	1.5% ± 5 steg	1.5% ± 5 steg
Kontinuitet		≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Hz	Område	-	-
	Noggrannhet	-	-
	Utlösningsnivå	-	-
MIN/MAX		-	-
Bakgrundsbelysning		Nej	Nej
Låsknapp display		Ja	Ja
Format	Höjd	19 cm	19 cm
	Bredd	6.3 cm	6.3 cm
	Djup	3.5 cm	3.5 cm
Vikt		0.23 kg	0.23 kg

• **Användningstemperatur:** -10°C till 50°C • **Höjd:** 2.000 meter
 • **Batteriernas livslängd:** (2) AAA kol-zink ca. 100 timmar kontinuerligt, automatisk visning svagt batteri • **Säkerhetsklass:** EN61010-2, 600 V KAT III • **Temperaturinflytande:** <18°C, >28°C plus 0.1 x specificerad noggrannhet/°C • **Förvaringstemperatur:** -30°C till 60°C • **Garanti:** Två år

Välj strömtången som passar ditt jobb.

	321	322	333	334	335	336	337
	AC ström Resistans AC spänning Auto-Off Håll Kompakt	AC ström Resistans AC spänning Auto-Off Håll Kompakt DC spänning	AC ström Resistans AC spänning Auto-Off Håll Full storlek DC spänning	AC ström Resistans AC spänning Auto-Off Håll Full storlek DC spänning Inrusning Bakgrunds- belysning	AC ström Resistans AC spänning Auto-Off Håll Full storlek DC spänning Inrusning Bakgrunds- belysning Sann rms	AC ström Resistans AC spänning Auto-Off Håll Full storlek DC spänning Inrusning Bakgrunds- belysning Sann rms DC ström Stora käftar	AC ström Resistans AC spänning Auto-Off Håll Full storlek DC spänning Inrusning Bakgrunds- belysning Sann rms DC ström Frekvens Stora käftar MIN/MAX
							
AC ström	400 A	40.00 A 400.0 A	400.0 A	600.0 A	600.0 A	600.0 A	999.9 A
AC spänning	400.0 V 600 V	400.0 V 600 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V
Kontinuitet	< 30 Ω	< 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Högre upplösning för belastningar under 40 A		0 – 40.00 A 40 – 400.0 A					
DC spänning		400.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V	600.0 V
Resistans	400.0 Ω	400.0 Ω	600.0 Ω	6000 Ω	6000 Ω	6000 Ω	6000 Ω
Rusning				100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
Arbete i dålig belysning				Bakgrunds- belysning	Bakgrunds- belysning	Bakgrunds- belysning	Bakgrunds- belysning
Ej-linjära belastningar					Sann rms	Sann rms	Sann rms
DC ström						600.0 A	999.9 A
Variabel hastighet och viloström							400 Hz
Gapöppning	25mm	25mm	30mm	30mm	30mm	42mm	42mm

LISTED



Fluke Sverige AB

Kanalvägen 10C
19461 Upplands Väsby

tel: 08-56637400
fax: 08-56637401

www.fluke.se

© Copyright 2001 Fluke Corporation
All rights reserved.
Printed in the Netherlands 10/01
Data subject to alteration without
notice
Pub_ID: 10439-SWE
Rev.01

Marknadsförs av: