




Mikrofonkabel

Microphone cables

Mik-D/D 3-PVC doppelter Wendelschirm Mik-D/D 3-FRNC doppelter Wendelschirm

Mik-D/D 3-PVC double spiral shield Mik-D/D 3-FRNC double spiral shield

Verwendung

Für Bühne, Veranstaltungen und Studioanwendungen. Die doppelte Wendelabschirmung lässt keinen Raum für Einstreuungen! Die 3. Ader dient zur Verbindung Spannungsversorgung – Schirm, Stichwort „Phantomspannung“ bei älteren Kondensatormikrofonen. Für Festinstallationen bieten wir diese Type auch in FRNC an.

Aufbau

Leiter: Cu-Litze, blk.
Leiteraufbau: 28 x 0,10 mm
Aderisolation: PE
Abschirmung: 2 x Cu-Wendelschirm, blk., gegenläufig
Mantel: Soft-PVC; FRNC, schwarz

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung: 500 V
Prüfspannung: 1200 V
Kapazität: 60 pF/m

Temperaturbereich: ruhend: -30 °C bis +70 °C
bewegt: -15 °C bis +70 °C

Biegeradius: PVC: min. 10 x A-Ø
FRNC: min. 15 x A-Ø

Aufmachung

Ringe, Trommeln

Application

For stage, events and studio usage. There is no scope for interferences because the double spiral shielding. The 3. core serve the connection power-supply – shield, header “phantom powering” for older electrostatic microphones. For fixed installations, we offer this type also in FRNC (LSZH).

Construction

Conductor: bare stranded copper wire
Structure of conductor: 28 x 0,10 mm
Core insulation: PE
Shield: 2 x bare copper spiral screen, moving in opposite directions
Jacket: Soft-PVC; FRNC (LSZH), black

Technical characteristics

Operating voltage: 500 V
Testing voltage: 1200 V
Capacity: 60 pF/m
Temperature range: static: -30 °C to +70 °C
dynamic: -15 °C to +70 °C

Bending radius: PVC: min. 10 x O.D.
FRNC (LSZH): min. 15 x O.D.

Packaging

Rings, reels

Mik-D/D 3-PVC

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung dimension	A-Ø O.D.	Gewicht weight	Cu-Gewicht co.-weight
	(qmm)	(ca. mm)	(kg/km)	(kg/km)
58D302209	3 x 0,22	5,5	45,0	24,0

Mik-D/D 3-FRNC

58D3H2209	3 x 0,22	5,2	43,0	24,0
-----------	----------	-----	------	------