


ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH ©COPYRIGHT 1984 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN	ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORT- SCHRITT DIENEN, BE- HALTEN WIR UNS VOR	REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
		1	CAD-NEUERSTELLUNG	05.03.90	A.HO
		B	WERKSTOFF GEÄNDERT	23.09.96	M.STEIN
		C	WERKSTOFF GEÄNDERT	10.07.97	A.ZITZ
		C1	FUßNOTE 2 ERGÄNZT	13DEZ99	A.ZITZ
NUMMER 825 433		R	REVISIONSANPASSUNG	12JAN00	A.ZITZ
VERWENDET FÜR _		R1	REVISED PER ECO-10-000443	18JAN10	KK
WAR NR. —					

POLZ.	L±0.5	BESTELL-NR.	
1	2.54	² -1	
2	5.08	825 433 -2	
3	7.62	-3	
4	10.16	-4	
5	12.70	-5	
6	15.24	-6	
7	17.78	-7	
8	20.32	-8	
9	22.86	-9	
10	25.40	1-	-0
11	27.94	1-	-1
12	30.48	1-	-2
13	33.02	1-	-3
14	35.56	1-	-4
15	38.10	1-	-5
16	40.64	1-	-6
17	43.18	1-	-7
18	45.72	1-	-8
19	48.26	1-	-9
20	50.80	2-	-0
21	53.34	2-	-1
22	55.88	2-	-2
23	58.42	2-	-3
24	60.96	2-	-4
25	63.50	2-	-5
26	66.04	2-	-6
27	68.58	2-	-7
28	71.12	2-	-8
29	73.66	2-	-9
30	76.20	3-	-0
31	78.74	3-	-1
32	81.28	3-	-2
33	83.82	3-	-3
34	86.36	3-	-4
35	88.90	3-	-5
36	91.44	3-	-6
37	93.98	3-	-7
38	96.52	3-	-8
39	99.06	3-	-9
40	101.60	4-	-0
41	104.14	4-	-1
42	106.68	4-	-2
43	109.22	4-	-3
44	111.76	4-	-4
45	114.30	4-	-5
46	116.84	4-	-6
47	119.38	4-	-7
48	121.92	4-	-8
49	124.46	4-	-9
50	127.00	5- 825 433 -0	



LAGE DER VERRIEGELUNGSZAPFEN
WECHSELN BEI UNGERADEN POLZAHLEN

- 1 STECKSEITE:IM BEREICH "F" 0.8 µm GOLD ÜBER 1.27 µm NICKEL
LÖTSEITE: MIN. 2.5 µm ZINN ÜBER 1.27 µm NICKEL
- 2 VARIANTE 825 433-1 ERSETZT DURCH 826 629-1
- 3 OBSOLETE PARTS
- 4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN


			ZEICHNUNG GÜLTIG AB 39/96		
			AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm.,West Germany		
			Benennung		
KONTAKTSTIFT Cu Sn			AMPMODU II STIFTLEISTE		
STIFTGEHÄUSE PBT GV			EINREIHIG		
			K		
BENENNUNG		WERKSTOFF	OBERFLÄCHE	NICHT TOLERIERTE MASSE	
			FARBE	± 0.2 mm	
GEZ. 10.05.84		GEPR. 10.05.84	GEPR. 10.05.84	FORMAT A4	
A.HO		M.SCHAARSCHMIDT	W.MORITZ	ZEICHNUNGS-NR. 825433	
				MASSTAB 4:1	BLATT 1 von 2
				REV. R1	

NUMMER 825 433

VERWENDET FÜR _

WAR NR. -

POLZ.	L -0.6	BESTELL-NR.
2	5.08	-2
3	7.62	5- 825 433 -3
4	10.16	5- -4
5	12.70	5- -5
6	15.24	5- -6
7	17.78	5- -7
8	20.32	5- -8
9	22.86	5- -9
10	25.40	6- -0
11	27.94	6- -1
12	30.48	6- -2
13	33.02	6- -3
14	35.56	6- -4
15	38.10	6- -5
16	40.64	6- -6
17	43.18	6- -7
18	45.72	6- -8
19	48.26	6- -9
20	50.80	7- -0
21	53.34	7- -1
22	55.88	7- -2
23	58.42	7- -3
24	60.96	7- -4
25	63.50	7- -5
26	66.04	7- -6
27	68.58	7- -7
28	71.12	7- -8
29	73.66	7- -9
30	76.20	8- -0
31	78.74	8- -1
32	81.28	8- -2
33	83.82	8- -3
34	86.36	8- -4
35	88.90	8- -5
36	91.44	8- -6
37	93.98	8- -7
38	96.52	8- -8
39	99.06	8- -9
40	101.60	9- -0
41	104.14	9- -1
42	106.68	9- -2
43	109.22	9- -3
44	111.76	9- -4
45	114.30	9- -5
46	116.84	9- -6
47	119.38	9- -7
48	121.92	9- -8
49	124.46	9- -9
50	127.00	5- -0



CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

			ZEICHNUNG GÜLTIG AB 39/96	
			AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany	
			Benennung	
			AMPMODU II STIFTLEISTE EINREIHIG	
			K	
BENENNUNG	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2 mm ± -	FORMAT A4
GEZ. 14.08.90 A.HO	GEPR. - M.SCHAARSCHMIDT	GEPR. -	MASSTAB 4:1	ZEICHNUNGS-NR. 825433
			BLATT 2 von 2	REV. R1