






Notes,

- 1 Material: Housing: aluminium diecasting alloy
- 2 Surface: Varnish - grey
Surface: ChromiAL TCP - passivation +
Varnish black
- 3 Varnish on the inside not necessarily

Bemerkungen,

- 1 Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
- 2 Oberfläche: Lackierung - grau
ChromiAL TCP - passivation +
Lackierung schwarz
- 3 Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig

-	1	-	0-Ring Pg16	Neoprene	-	black/schwarz	4					
-	1	-	EMV-K-Adapter Pg16/16	aluminium/ALU	SEE NOTE 	black/schwarz	3					
1	1	-	Sockelgehäuse EMV-K.6/16	aluminium/ALU	SEE NOTE 	black/schwarz	2					
-	-	1	Sockelgehäuse EMV.6/16	aluminium/ALU	-	grey/grau	1					
5-5	4-5	3-5	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE / OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	NOTES / BEMERKUNGEN				
EMV-K.6/16.SG.1.16.G	EMV-K.6/16.SG.1.16.A	EMV.6/16.SG.1.16.G	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTIGUELIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.					DWN Schneider 31.08.1999	 HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany		
				CHK Schweiger 31.08.1999								
				DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140			APVD -	NAME Surface mounted housing side entry EMV Sockelgehäuse EMV/EMV-K.6/16.PG.1.16		
						0 PLC # 1 PLC # 2 PLC # 3 PLC #			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		
MATERIAL 		ANGLES / WINKEL # FINISH / OBERFLAECHE / FARBE 			WEIGHT GEWICHT -	CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG			MASSTAB 1:1	BLATT 1	OF VON 1	REV A4