

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

leitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Vervielfältigung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

1 2 3 4 5 6 7 8

A

Fe / Zn 12 cA
zinc-plated / verzinkt, farblos chromatiert 12my

	Roh- / Ausgangsteil	Zul. Abw.	Oberflächen	Werkstoff	STUV Mat.-Nr. M4090051																		
	ISO 2768 mK	ISO 8015	ISO 1302	DD11 (StW 22) warmgewalzt, EN 10051/10111, gebeizt Bandstahl-steel, hot-rolled, overpickled	0 g Abmessung 17,2 +0,50 x 4 0, cm³																		
				Benennung	cam set																		
				Maßstab	1:1																		
				Format	A3																		
				Zeichnungsnr.	Blatt																		
				08700710	01																		
					von 1 Bl.																		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: OSK166900000	Ers. f.: Ers. d.:																		
ISO 2768 mK	Längenmaße	Winkelmaße	Fasen / Rundungsradien	Geradheit u. Ebenheit	Rechtwinklig.	Symmetrie	Lauf																
0,5 bis 6	6 bis 120	30 bis 400	120 bis 1000	0,5 bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 über	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	100 bis 300	100 bis 1000	100 bis 1000				
mittl / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,6	0,8	0,2

1 2 3 4 5 6 7 8

XII