





Das Zeichnung/CAD-Daten darf von ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Aneidung eines Patentes oder Gebrauchsmusters haben wir alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, die Zeichnung/CAD-Daten ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/ these CAD data must not be multiplied nor be made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN purses a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.




Technische Daten/
technical data


Eingangsspannung/ input voltage	: 100–240V ±10% / 60/50Hz 650mA
Ausgangsspannung/ output voltage	: 12–15–18–19–20–22–24V ±10% stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	: 12V/2250mA; 15V/1800mA; 18V/1500mA; 19V/1400mA; 20V/1350mA; 22V 1200mA; 24V/1000mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs–Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 350g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 350g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE




2m ±10cm lang/long
roundlead black
Rundleitung schwarz/




Einstell–Schlüssel
für Sekundär–Spannung/
key for adjustment
of secondary voltage




Hohlstecker/
hollowplug
ø0,75xø2,35x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,35xø3,5x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,7xø4x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,5xø5,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø2,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø3,5x15mm



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0709			Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight	
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.		
				2009	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
				Erstellt/ Drawn by	24.07.	JST	APS 2250H	
V1	efficiency level updated	27.12.10	ML					
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF					
V0	protection changed	23.03.10	TAR					
V0	printing updated	07.10.09	PK					
V0	secondary cable changed	21.09.09	PK				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	
V0	---	24.07.09	JST				5311143	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 108/28/09	Ersatz für/Replaced by		Blatt/ Sheet 1
						Ersatz durch/Replacement through:		