

# Handlich. Praktisch. Gut.

Die neuen Kunststoffboxen  
für den kleineren Bedarf.



**Klauke**

Mehr Komfort für alle, die weniger brauchen

## Verbindungsmaterial in handlichen Kunststoffboxen

### Alles im Blick:

- Freie Sicht auf den Inhalt
- Universelles Aufhängesystem für Ihre Verkaufsschränke

### Funktion und Komfort:

- Der Deckel kann ganz oder auch nur teilweise geöffnet werden
- Zuverlässig wiederverschließbar
- Die Box ist sehr robust und extrem stoßfest

### Teilweise Öffnung der Box



### Das Material direkt im Zugriff




### Boxen aus schlagfestem Kunststoff



### Leicht stapelbar



## Rohrkabelschuhe und Stoßverbinder blue connection®




**Rohrkabelschuhe blue connection® Cu,  
6 - 120 mm²**

- Für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2
- Passgenaue Zuordnung durch Farbleitsystem und weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite
- Auch mit Sichtloch lieferbar

Werkstoff: Cu gem. EN 13600  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

| mm² | Ø   | Art.-Nr.        | VE/St. | Box |
|-----|-----|-----------------|--------|-----|
| 6   | M6  | <b>6B6SB</b>    | 20     | 1   |
|     | M8  | <b>6B8SB</b>    |        |     |
| 10  | M6  | <b>10B6SB</b>   | 20     | 1   |
|     | M8  | <b>10B8SB</b>   |        |     |
| 16  | M6  | <b>16B6SB</b>   | 20     | 1   |
|     | M8  | <b>16B8SB</b>   |        |     |
| 25  | M8  | <b>25B8SB</b>   | 20     | 2   |
|     | M10 | <b>25B10SB</b>  |        |     |
| 35  | M8  | <b>35B8SB</b>   | 20     | 2   |
|     | M10 | <b>35B10SB</b>  |        |     |
| 50  | M8  | <b>50B8SB</b>   | 10     | 2   |
|     | M10 | <b>50B10SB</b>  |        |     |
| 70  | M10 | <b>70B10SB</b>  | 10     | 3   |
|     | M12 | <b>70B12SB</b>  |        |     |
| 95  | M10 | <b>95B10SB</b>  | 10     | 3   |
|     | M12 | <b>95B12SB</b>  |        |     |
| 120 | M10 | <b>120B10SB</b> | 6      | 3   |
|     | M12 | <b>120B12SB</b> |        |     |

**blue connection®**  
Einfach. Sicher. Effizient.




**Stoßverbinder blue connection® Cu,  
6 - 120 mm²**

- Für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2
- Passgenaue Zuordnung durch Farbleitsystem und weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite

Werkstoff: Cu gem. EN 13600  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

| mm² | Länge |  | Art.-Nr.      | VE/St. | Box |
|-----|-------|--|---------------|--------|-----|
|     | mm    |  |               |        |     |
| 6   | 25    |  | <b>6BSB</b>   | 20     | 1   |
| 10  | 25    |  | <b>10BSB</b>  | 20     | 1   |
| 16  | 27    |  | <b>16BSB</b>  | 20     | 1   |
| 25  | 27    |  | <b>25BSB</b>  | 20     | 2   |
| 35  | 28    |  | <b>35BSB</b>  | 20     | 2   |
| 50  | 28    |  | <b>50BSB</b>  | 10     | 2   |
| 70  | 48    |  | <b>70BSB</b>  | 10     | 3   |
| 95  | 48    |  | <b>95BSB</b>  | 10     | 3   |
| 120 | 50    |  | <b>120BSB</b> | 6      | 3   |

## Rohrkabelschuhe Normalausführung




**Rohrkabelschuhe Cu,  
0,75 - 4 mm²**

- Normalausführung
- Für feindrähtige Leiter
- Mit Sichtloch

Werkstoff: Cu gem. EN 13600  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

| mm²  | Ø  | Art.-Nr.      | VE/St. | Box |
|------|----|---------------|--------|-----|
| 0,75 | M3 | <b>91R3SB</b> | 25     | 1   |
| 1,5  | M5 | <b>92R5SB</b> | 25     | 1   |
| 2,5  | M5 | <b>93R5SB</b> | 25     | 1   |
| 4    | M5 | <b>94R5SB</b> | 25     | 1   |




**Rohrkabelschuhe Cu,  
6 - 120 mm²**

- Normalausführung
- Für mehrdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2
- Für rundgedrückte Sektorleiter
- Auch mit Sichtloch lieferbar

Werkstoff: Cu gem. EN 13600  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

| mm² | Ø   | Art.-Nr.      | VE/St. | Box |
|-----|-----|---------------|--------|-----|
| 6   | M6  | <b>1R6SB</b>  | 25     | 1   |
| 10  | M8  | <b>2R8SB</b>  | 20     | 1   |
| 16  | M8  | <b>3R8SB</b>  | 20     | 2   |
| 25  | M8  | <b>4R8SB</b>  | 20     | 2   |
| 35  | M8  | <b>5R8SB</b>  | 15     | 3   |
| 50  | M10 | <b>6R10SB</b> | 12     | 3   |
| 70  | M10 | <b>7R10SB</b> | 10     | 3   |
| 95  | M10 | <b>8R10SB</b> | 10     | 3   |
| 120 | M12 | <b>9R12SB</b> | 6      | 3   |

## Stoßverbinder Normalausführung



**Stoßverbinder Cu,  
0,75 - 120 mm<sup>2</sup>**

- Für mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2
- Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
- Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub

Werkstoff: Cu gemäß EN 13600  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

| mm <sup>2</sup> | Länge |  | Art.-Nr.     | VE/St. | Box |
|-----------------|-------|--|--------------|--------|-----|
|                 | mm    |  |              |        |     |
| 0,75            | 20    |  | <b>17RSB</b> | 25     | 1   |
| 1,5             | 25    |  | <b>18RSB</b> | 25     | 1   |
| 2,5             | 25    |  | <b>19RSB</b> | 25     | 1   |
| 4               | 25    |  | <b>20RSB</b> | 25     | 1   |
| 6               | 25    |  | <b>21RSB</b> | 25     | 1   |
| 10              | 30    |  | <b>22RSB</b> | 20     | 1   |
| 16              | 35    |  | <b>23RSB</b> | 20     | 2   |
| 25              | 40    |  | <b>24RSB</b> | 20     | 2   |
| 35              | 45    |  | <b>25RSB</b> | 15     | 3   |
| 50              | 50    |  | <b>26RSB</b> | 12     | 3   |
| 70              | 55    |  | <b>27RSB</b> | 10     | 3   |
| 95              | 60    |  | <b>28RSB</b> | 6      | 3   |
| 120             | 65    |  | <b>29RSB</b> | 6      | 3   |

## Kunststoffboxen in 3 Größen



**Box 1**

LxBxH: 95x70x30mm



**Box 2**


LxBxH: 135x70x30mm



**Box 3**

LxBxH: 135x88x40mm

## Quetschkabelschuhe nach DIN 46234



**Quetschkabelschuhe nach DIN Cu,  
4 - 50 mm<sup>2</sup>**

- Für Leiter nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6
- DIN 46234
- Pressbereich hartverlötet

Werkstoff: Cu-ETP  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

| mm <sup>2</sup> | Ø  | Art.-Nr.       | VE/St. | Box |
|-----------------|----|----------------|--------|-----|
| 4-6             | M6 | <b>16506SB</b> | 25     | 1   |
| 10              | M8 | <b>16528SB</b> | 20     | 1   |
| 16              | M8 | <b>16538SB</b> | 20     | 1   |
| 25              | M8 | <b>16548SB</b> | 20     | 2   |
| 35              | M8 | <b>16558SB</b> | 15     | 2   |
| 50              | M8 | <b>16568SB</b> | 12     | 2   |

**Handlich. Praktisch. Gut.**

## Isolierte Aderendhülsen





**Isolierte Aderendhülsen nach DIN**  
**0,75 - 16 mm<sup>2</sup>**

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- DIN 46228 Teil 4

Werkstoff: Cu/Polypropylen  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

|   | mm <sup>2</sup> | Art.-Nr.       | VE/St. | Box |
|---|-----------------|----------------|--------|-----|
| ■ | 0,75            | <b>4708SB</b>  | 500    | 2   |
| ■ | 1               | <b>4718SB</b>  | 500    | 2   |
| ■ | 1,5             | <b>4728SB</b>  | 500    | 2   |
| ■ | 2,5             | <b>4738SB</b>  | 400    | 2   |
| ■ | 4               | <b>47410SB</b> | 200    | 2   |
| ■ | 6               | <b>47512SB</b> | 200    | 3   |
| ■ | 10              | <b>47612SB</b> | 100    | 3   |
| ■ | 16              | <b>47712SB</b> | 100    | 3   |



Die neuen Kunststoffboxen für Ihre Verkaufsschränke oder Präsentationswände

## Isolierte Kabelverbindungen





**Isolierte Quetschkabelschuhe Ringform**  
**0,5 - 6 mm<sup>2</sup>**

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Im Pressbereich hartverlötet
- DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse

Werkstoff: Cu-ETP/PA  
Oberfläche: verzinkt

|   | mm <sup>2</sup> | Ø  | Art.-Nr.      | VE/St. | Box |
|---|-----------------|----|---------------|--------|-----|
| ■ | 0,5 - 1,0       | M4 | <b>6204SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 1,5 - 2,5       | M4 | <b>6304SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 1,5 - 2,5       | M5 | <b>6305SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 4 - 6           | M6 | <b>6506SB</b> | 100    | 3   |





**Isolierte Stoßverbinder**  
**0,5 - 6 mm<sup>2</sup>**

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub

Werkstoff: Cu-ETP/PA  
Oberfläche: verzinkt

|   | mm <sup>2</sup> | Art.-Nr.     | VE/St. | Box |
|---|-----------------|--------------|--------|-----|
| ■ | 0,5 - 1,0       | <b>670SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 1,5 - 2,5       | <b>680SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 4 - 6           | <b>700SB</b> | 100    | 3   |






**Isolierte Flachsteckhülsen**  
**0,5 - 6 mm<sup>2</sup>**

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- DIN 46245 Teil 1-3
- Steckbreite/-dicke: 6,3 x 0,8 mm

Werkstoff: CuZn (Messing)  
Oberfläche: verzinkt

|   | mm <sup>2</sup> | Art.-Nr.     | VE/St. | Box |
|---|-----------------|--------------|--------|-----|
| ■ | 0,5 - 1,0       | <b>720SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 1,5 - 2,5       | <b>730SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 4 - 6           | <b>750SB</b> | 100    | 2   |





**Isolierte Flachsteckhülsen, vollisoliert**  
**0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>**

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Steckbreite/-dicke: 6,3 x 0,8 mm

Werkstoff: CuZn (Messing)  
Oberfläche: verzinkt

|   | mm <sup>2</sup> | Art.-Nr.      | VE/St. | Box |
|---|-----------------|---------------|--------|-----|
| ■ | 0,5 - 1,0       | <b>720VSB</b> | 100    | 3   |
| ■ | 1,5 - 2,5       | <b>730VSB</b> | 100    | 3   |





**Isolierte Flachstecker**  
**0,5 - 6 mm<sup>2</sup>**

- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Steckbreite/-dicke: 6,3 x 0,8 mm

Werkstoff: CuZn (Messing)  
Oberfläche: verzinkt

|   | mm <sup>2</sup> | Art.-Nr.     | VE/St. | Box |
|---|-----------------|--------------|--------|-----|
| ■ | 0,5 - 1,0       | <b>820SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 1,5 - 2,5       | <b>830SB</b> | 100    | 2   |
| ■ | 4 - 6           | <b>850SB</b> | 100    | 3   |

[www.klauke.com](http://www.klauke.com)

Starke Marken für Ihren Erfolg:

**Klauke®**



**Gustav Klauke GmbH**

Auf dem Knapp 46  
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191/907-0  
Telefax: +49 (0) 2191/907-141  
E-Mail: [info@klauke.textron.com](mailto:info@klauke.textron.com)  
Internet: [www.klauke.com](http://www.klauke.com)