





320 5538



Zwangstrennung der
Öffnerkontakte nach
DIN EN 60947-5-1
IEC 947-5-1

10N



Schaltstrom Auszugskraft Schaltsymbol
Toleranz: Schaltpunkt $\pm 0.25\text{mm}$; Schaltkraft $\pm 10\%$




Mechanische Eigenschaften

Gehäuse: PBT, Thermoplast, glasfaserverstärkt (UL94-V0)
Deckel: PA6.6, schwarz
Betätigung: separater Betätiger St-Niro
Umgebungstemperatur: -30°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
Kontaktart: 2 Öffner (Zb)

Mech. Lebensdauer: 1×10^6 Schaltspiele
Schalthäufigkeit: max. 30/min
Befestigung: Schalter $2 \times \text{M4}$; Betätiger $2 \times \text{M4}$
Anschlußart: 4 Schraubenanschlüsse M3.5
Leiterquerschnitte: Eindrängig $0.5-1.5\text{mm}^2$;
Litze mit Aderendhülse $0.5-1.5\text{mm}^2$

Kabeleinführung: $1 \times \text{Pg9}$
Gewicht: ca. 0.09kg
Einbaulage: beliebig
Schutzart (IP-Code): IP65 nach EN 60529, DIN VDE 0470 T1
Vorgesehene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung.

Anfahrmöglichkeiten



Elektrische Eigenschaften

Bemessungs-Isolationsspannung: $U_i=250\text{V AC}$
Thermischer Dauerstrom: $I_{th}=10\text{A AC}$
Gebrauchskategorie: AC 15 A300 U_e/I_c 240V/3A
Kurzschlußfestigkeit: Schmelzsicherung 6A gL/gG,
IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
CSA: 10A 300V AC A300 (same polarity)

Zulassungen

CSA
UL
BG beantragt

Vorschriften

VDE 0113, EN 60204-1, IEC 204-1
VDE 0660 T200, EN 60947-5-1
IEC 947-5-1
GS-ET 15

Sonderheiten/Bemerkungen

- Nach Hervorziehen der Spange (1) läßt sich die Betätigungseinrichtung um jeweils 90° schwenken (2), so daß 8 Anfahrrichtungen möglich sind; zur Drehsicherung des Kopfes und Montage Spange andrücken (3).
- Bei Radiusbetätigung kann sich die mechanische Lebensdauer verringern.
- Mindestabstände gelten für Drehpunkt auf Höhe Gehäuseoberkante (S_0).
- Nicht benötigter Haubenschlitz kann durch Rastleinsatz verschlossen werden.