



Osprzęt do rur metalowych powlekanych tworzywem sztucznym

• PCS-SCG Złącze proste z dławicą, IP65

Złącze końcowe proste z dławicą kablową z niklowanego mosiądzu z gwintem zewnętrznym. Zapewnia szczelność do poziomu IP65.

Właściwości

- Wieloczęściowe złącze dociskowe zawierające uszczelkę elastomerową
- Redukcja naprężeń kabla
- Uszczelnienie kabla do poziomu IP68 i IP69k



Złącze proste z dławicą PCS-SCG zapewnia uszczelnienie kabla i redukcję naprężeń.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Do przewodów o średnicy od/do	Ilość w opak.
166-36101	PCS16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	10
166-36102	PCS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	10
166-36103	PCS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	10
166-36104	PCS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66), Mosiądz niklowany (NPB), Elastomer termoplastyczny (TPE)
Kolor	Metalowy (ML)
Temperatura pracy	-40 °C do +135 °C



• PCS-EI Tuleja końcowa

Tuleja końcowa wykonana z niklowanego mosiądzu.

Właściwości

- Element jednoczęściowy
- Zabezpiecza końcówkę rury



Tuleja końcowa HelaGuard PCS-EI.

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Ilość w opak.
166-31800	PCS10-EI	10	10
166-31801	PCS12-EI	12	10
166-31802	PCS16-EI	16	10
166-31803	PCS20-EI	20	10
166-31804	PCS25-EI	25	10
166-31805	PCS32-EI	32	2
166-31806	PCS40-EI	40	2
166-31807	PCS50-EI	50	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Dane materiału

Materiał	Mosiądz niklowany (NPB)
Kolor	Metalowy (ML)
Temperatura pracy	-100 °C do +300 °C

