



Uchwyty samoprzylepne

- SAC z elastyczną klamrą
- 130100 do przewodów taśmowych

Właściwości

Metalowy język uchwyty serii SAC można wyginać w celu dopasowania do dowolnego kształtu i konfiguracji przewodów.

Montażu odbywa się poprzez klejenie do gładkich i czystych powierzchni.


Uchwyt samoprzylepny 130100 z płaską klamrą mocującą jest używany do mocowania przewodów taśmowych np. w sprzęcie komputerowym lub w automatyce.

Zastosowanie

Elementy samoprzylepne pasują idealnie do zastosowań o trudnym dostępie lub gdzie klejenie jest jedynym możliwym sposobem montażu. Stosuje się je m.in. w urządzeniach gospodarstwa domowego oraz przy produkcji przyczep i naczip.



Plastyczny metalowy język pozwala na mocowanie przewodów o różnych średnicach.



Uchwyt samoprzylepny serii SAC

Dane materiału	
Materiał	Stal powlekana elektrolitycznie (ST)
Klej	Akrylan na pianie polietylenowej
Temperatura pracy	-40 °C do +70 °C




Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wiązka Ø max	Materiał	Kolor	Klej
151-00033	SAC0	20,0	15,0	3,0	ST	Biały (WH)	Akrylan
151-00100	SAC1	30,0	20,0	4,0	ST	Biały (WH)	Akrylan
151-00200	SAC2	35,0	25,0	8,0	ST	Biały (WH)	Akrylan
151-00300	SAC3	43,0	31,0	12,0	ST	Biały (WH)	Akrylan
151-00400	SAC4	51,0	38,0	16,0	ST	Biały (WH)	Akrylan

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

 **Szczegółowych informacji na temat typów kleju szukaj na stronie 138.**



Uchwyt samoprzylepny 130100

Dane materiału	
Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Temperatura pracy	-25 °C do +65 °C



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Materiał	Kolor	Klej
154-01119	130100	25,0	25,0	9,1	PVC	Biały (WH)	Akrylan

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.