



Bus-Gehäuse

Material:

Stahlblech
Gehäuse: 1,38 mm
Tür: 1,5 mm
Sichtscheibe aus Polycarbonat
(nicht alle Ausführungen)
Montageplatte verzinkt

Oberfläche:

Gehäuse und Tür:
pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Lieferumfang:



Tür unten angeschlagen,
Vorreiberverschlüsse mit Doppelbart-Einsatz
austauschbar gegen Verschluss-Einsätze,
Ausführung A, Seite 888 und Kunststoff-Hand-
griffe, Ausführung B, Seite 886.

Approbationen,

siehe Seite 24.

Modifikation:




Sichtscheibe und Flanschplatte nach Auswahl



Auswahl	B	H	T	F1	G1	Vor- reiber	Sichtscheibenhöhen mm		Flanschplatten- Öffnung i.L. x i.L. 97 ²⁾	Best.-Nr. EB/BG	
							H1	H2		Basis	Zusatz
Schritt 1: Gehäuse- Abmessungen	400	300	155	385	275	1			327 x 97	1577.	
	600	300	155	585	275	2			527 x 97	1578.	
	800	300	155	785	275	2			327 x 97 (2 x)	1579.	
Schritt 2: Modifikationen							ohne Sichtscheibe		ohne		.500
							115	92	ohne		.520¹⁾
							190	42	ohne		.530¹⁾
							115	92	mit, je nach gewählter Basis		.550¹⁾
							190	42	mit, je nach gewählter Basis		.560¹⁾
							155	92	ohne		.450¹⁾

Gehäuse in RAL 7032 mit Zusatz .6x0 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.

¹⁾ Lieferzeit ca. 4 Wochen. ²⁾ Flanschplatten umlaufend 14 mm größer.



Bus-Gehäuse

Material:

Stahlblech
Gehäuse: 1,38 mm
Tür: 1,5 mm
Sichtscheibe aus Polycarbonat, 4 mm

Oberfläche:

Gehäuse und Tür:
pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Approbationen,

siehe Seite 24.

Abmessungen mm			Anzahl der Bohrungen für PG 13,5 oder M20	Best.-Nr. BG
B	H	T		
400	500	160	33	1611.510

Gehäuse in RAL 7032 mit End-Nr. .210 bestellen.

Lieferzeit auf Anfrage.

Lieferumfang:

Tür rechts angeschlagen,
1 Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Ein-
satz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze,
Ausführung A, Seite 888 und Kunststoff-Hand-
griffe, Ausführung B, Seite 886.
3 Tragschienen TS 35/7,5.
Bohrungen für Verschraubungen im Boden.

