





Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u. d. Oberfläc. d. Isolierstoffbeträglers werden d. geordneten Kriech-u.-Luftstrecken unterschritten. Die für d. Einhaltung d. Berührungsschutzes erforderlichen Kriech-u.-Luftstrecken müssen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden. The required creepage and clearances are not achieved between live parts of the mechanism and the surface of the plastic actuator.

The method of assembly should ensure that the requirements are met.



Schaltbild
circuit diagram



Anschlüsse abgedichtet terminals shielded

DB1C-BILD	max. 15 mm	min. 4 mm	max. 4.5 mm	max. 18 cN	min. - cN
Schalter-Nr. switch-nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DB-00001.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to technical specification TS-DB-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.

08	12.07.00	M. Thiem	135319
Ind. Rev.	Datum	Name	Änderung
	Rev.	Name	Modifikation

Schaltleistung nach / Electri
Kontaktöffnungsweite : μ
Contact Disconnection

g according to EN 61056: 6A 250V~ 1E4
UL 1054: 5A 125-250VAC

Umgebungstemperatur	: 40/120
Temperature Rating	
Kriechstromfestigkeit: P11	175
Proof Tracking Index	
Bauform nach / Type of Construction	
according to DIN 41635	Form B

	Datum / Date	Name / Name
Bearbeitet/Drawn	12.07.00	M.Thiem
Geprüft/Approved		

Subminiature switch	C H F B
---------------------	---------

DB1C-B1LD
Ersatz für/Replace for:

Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m

2:1

G. m. b. H.
Cherrystraße
91275 Auerbach/Opf.

Kunde/Customer	:
Teile-Nr. / Part No.	: