

D

C

B

A

D




C

B

A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG	RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	-	2006	MATED WITH: PASSEND ZU:	-
© COPYRIGHT 2006	-	ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN			

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN						
GT	-	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
			F4	REVISED PER ECR-17-013854	22SEP2017	BDA	KR	
		PROJEKT NR.:						



NOTES

Bemerkungen

1 2-6 µm Sn über Ni in der Crimpzone

2 0.8 µm Gold über nickel in der Kontaktzone

3. Für isolations ø3.3-5.1mm geeignet

OBSOLETE	926901-7	926869-7	CuZn 30 F53		
	926901-6	926869-6	CuSn 4 F56		
OBSOLETE	926901-5	926869-5	CuCrZr F50	vorverzint	
OBSOLETE	926901-4	926869-4	CuCrZr F50	blank	
	926901-3	926869-3	CuSn 4 F56	vorverzint	
	926901-1	926869-1	CuZn 30 F53	vorverzint	
LOOSE PIECE		Bestell-Nr	Werkstoff	Oberfläche	
				Farbe	

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP 1.12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP 1.12		DWN J. SKODA	25APR2006	TE Connectivity		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		CHK -	-			
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: (mm)		APVD -	-	NAME Universal M-N-L Buchse DGB 1.5-2.5mm2 -		
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	-			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	-	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. ©=926869
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -	-	RESTRICTED TO NUR FÜR -		
		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -	-	SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1
		CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		REV F4