




E

D


C
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A



SECT. Z-Z



SECT. Y-Y

注記
NOTES

- 適合ハウジング: 51022 シリーズ
APPLICABLE HOUSING : 51022 SERIES
- メッキ仕様 PLATING
錫 0.9μm MIN. リフロー処理 (前メッキ)
TIN 0.9μm MIN. REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)

角度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上 30°未満	OVER UNDER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

記号	変更内容	DR.	日付
LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE
E	変更 REVISED	H.H.	'93/7/2
D	変更 & 再作図 REVISED & REDRAWN	H.H.	'92/10/27
一般公差		M.F.	
GENERAL TOLERANCES		M.F.	

材料	リン青銅
MATERIAL	PHOSPHOR BRONZE
仕上げ	—H—
FINISH	
適用電線範囲	AWG #28-32
WIRE RANGE	
被覆外径	0.5-1.0
INS. RANGE	
検査者	H.HIRAMOTO
CHK'D BY	H.HIRAMOTO
承認者	M.FUKUSHIMA
APP'D BY	M.FUKUSHIMA
スケール	20 - 1
SCALE	

50061-8100	バラ状 LOOSE
50061-8000	連鎖状 CHAIN
ENG. NO.	端子形状 FORM

molex	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
I.25 BOARD IN CRIMP TERMINAL	
DWG. NO.	REV
SD-50061-8*00	E