

05	07.07.00	M. Thiem	135213
Ind. Rev.	Datum	Name	Änderung
Ind. Rev.	Datum	Name	Änderung
Werkstoffe / Materials:			
base : PET sw 30XGV UL 94 V-0			
Deckel cover : PBT sw UL 94 V-0			
Betätiger actuator : PBT UL 94 V-0			
Anschlüsse terminals : CuZn10 gal. Ag/silver plated			
Kontakte contacts : AgNi10			
Zusatzbetätiger: XSCrNi1810 n. DIN17440			
Aux. Actuator			
Allegeometrien nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 6A 250V-1E4		Kontaktöffnungsweite : μ	
Umgebungstemperatur : 40T120		Contact Disconnection	
Temperatur Rating		Kriechstromfestigkeit: PT1 175	
Proof Tracking Index		Bauform nach / Type of Construction	
according to DIN 41635 Form B		Benennung / Description:	
Subminiaturschalter DC		subminiature switch	
Maßstab/Scale:		C H E R R Y	
2:1		G . m . b . H	
91275 Auerbach/Dpf.		Cherrystraße	

Schutzart: IP 67		Schaltbild	
Anschlüsse: IP 00		circuit diagram	
terminals		COM	
Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		1	
DC1B-A1RC		NO	
Ersatz für/Replace for:		4	
Kunde/Customer		NO	
Teile-Nr. / Part No.		NO	
Prüfzeichen:		NO	
UL 1054: 5A 125-250VAC		NO	
Bearbeitet/Drawn		NO	
Geprüft/Approved		NO	
Datum / Date		NO	
07.07.00		NO	
M. Thiem		NO	
Name / Name		NO	

