

K-1560G
ステンレス製自在車K-1560R
ステンレス製固定車



特徴 Feature

- 小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。振動加速度はショックアブソーバなしのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。
- 耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
- 緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定できます。(100N/200N/300N) 初期設定300N。
- Small built-in shock absorbers reduce impact, vibration and noise. Vibration acceleration is one-tenth of casters without shock absorbers and the amount of dust raised when traveling on grating is one-eighth.
- The use of hard-wearing, tear-resistant conductive urethane prevents static electricity problems and dust adherence.
- Three standard load settings are possible by changing the position of the shock absorbers. (100N, 200N, 300N) Initial setting 300N.



K-1560G-125-UR

K-1560R-125-UR

[K-1560G]



[K-1560R]

仕様 • 材質: 本体/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
車輪/ウレタン

車輪/ウレタン

- 精密機器・運搬用台車
- 標準品・納期お問合せ下さい
- ストッパー付・自在ねじ式もあります。
- **⚠** 備考: 備載の基準荷重は許容荷重ではありません。最も衝撃吸収効果が得られる荷重を表しています。
- 快適にご使用頂くために、隨時、潤滑スプレー等を注入し、動作を確認して下さい。(緩衝器には注油しないで下さい。)
- 機器に取付けた状態で基準荷重の変更はしないで下さい。
- 高さ及び偏心寸法は、緩衝器の伸縮により変化します。

Specifications

- Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Wheels: Urethane

Specific use

- Precision equipment, pushcarts

Remarks

- Wheels with stoppers and swivel screw-type wheels are also available.

⚠

- The indicated standard load is not the allowable load, but the load at which the best shock absorbing effect is obtained.
- For smooth operation, lubricate as needed with an oil spray and check operation. (Do not lubricate the shock absorbers.)
- Do not change the standard load when the casters are fitted to the equipment.
- Height and offset changes with expansion and contraction of shock absorber.

緩衝器取付け位置 Where the shock absorber is fitting	基準荷重N Standard load
1	100
2	200
3	300

商品番号 Product No.	ROHS CAD	φD	H	L	W	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	単価 Price
K-1560G-100-UR	2D	100	165~142	35~58	28	755	31442	¥18,000	4個~	¥17,460
K-1560G-125-UR	2D	125	186~161	42~67	32	890	31443	¥20,000	4個~	¥19,400
K-1560R-100-UR	2D	100	165~142	35~58	28	650	31444	¥17,000	4個~	¥16,490
K-1560R-125-UR	2D	125	186~161	42~67	32	785	31445	¥20,000	4個~	¥19,400

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

スライドキャスター
アジャスター重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター緩衝器付
キャスターアジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスターモニター
アームレベル
アジャスターペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

CASTERS WITH SHOCK ABSORBERS

総合 23★

1473