

Junior-Power-Timer Kontakte (Fortsetzung)

Junior-Power-Timer Contacts (continued)

Einzeldichtungssystem und Sekundärverriegelung (Länge 21,0 mm)

Single Sealing System and Secondary Locking (Length 21.0 mm)

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers				
	FLK	FLR		Band- ausführung Strip Form	Einzel- ausführung Loose-Piece	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set	Einzeldichtung Single Seal
0,35	1,2-2,1	—	-1/-3/-6/1-1/2-1	929941	929942	878334-1	734253	828904-1
0,5-1,0	2,2-3,0	—	-1/-3/-6/1-1/2-1	929939	929940	878335-1	734253	828905-1
1,5-2,5	2,2-3,0	—	-1/-3/-6/1-1/2-1	929937	929938	878336-1	734253	828905-1
0,35	—	1,2-2,1	-1/-3/-6/1-1/2-1	929941	929942	878334-1	734253	828904-1
0,5-1,0	—	1,2-2,1	-1/-3/-6/1-1/2-1	929939	929940	878335-1	734253	828904-1
1,5-2,5	—	2,2-3,0	-1/-3/-6/1-1/2-1	929937	929938	878336-1	734253	828905-1

* Material und Oberfläche:

- 1 = CuFe2, vorverzinnt
- 3 = CuSn4, vorverzinnt
- 6 = CuSn4, Kontaktkörper vorversilbert min. 0,75 µm,
Kontaktzone vorversilbert min. 3,0 µm
- 1-1 = CuFe2, Kontaktzone vergoldet
- 2-1 = CuSn, Kontaktzone vergoldet

Ausdrückwerkzeug:

Best.-Nr. **726503** bzw. **726519**

Ersatzklinge:

Best.-Nr. **726506**

Blindstopfen:

Best.-Nr. **828922**

* Material and Finish:

- 1 = CuFe2, pre-tin plated
- 3 = CuSn4, pre-tin plated
- 6 = CuSn4, contact body pre-silver plated min. 0.75 µm,
contact area pre-silver plated min. 3.0 µm
- 1-1 = CuFe2, contact area gold plated
- 2-1 = CuSn, contact area gold plated

Extraction Tool:

Part No. **726503** or **726519**

Replacement Blade:

Part No. **726506**

Cavity Plug:

Part No. **828922**