










Version B (SINGLE WIRE SEAL-SYSTEM / Einzel-Dichtung-System)	1-962800-4		1-962973-4	A	CuNiSi		>2.5-4.0 FLR		E = 4.3 G = 4.5 D _{br} = 2.4		H = 5.4 K = 5.9 D = 3.9	4.0mm² = 2.30 3.0mm² = 2.05	MQC-Applicator 4151297-X	-	4	6.9	8.5	828985-1	-
	962800-7		962973-7	K															
	962800-1		962973-1	K															
	1-929968-4		1-962972-4	A															
		929968-8		962972-8	M	CuNiSi		>1.0-2.5 FLR	E = 3.6 G = 3.8 D _{br} = 1.7		H = 5.0 K = 5.0 D = 3.6	2.5mm² = 1.97 2.0mm² = 1.82 1.5mm² = 1.67	MQC-Applicator 2-878486-2 2151345	539679-2 1579024-5	4	6.9	8.5	828921-1	828922-1
	929968-7		962972-7	M															
	929968-1		962972-1	M															
	1-929967-4		1-962971-4	A															
		929967-8		962971-8	M	CuNiSi		0.5-1.0 FLR	E = 2.6 G = 2.8 D _{br} = 1.1		H = 4.8 K = 4.8 D = 3.2	1.0mm² = 1.45 0.75mm² = 1.36 0.5mm² = 1.27	MQC-Applicator 2-878485-2 2151139	734289-1 1579024-3	3	5.4	7	828920-1	828922-1
	929967-7		962971-7	M															
929967-1		962971-1	M																
1-929966-4		1-962970-4	A																
	929966-8		962970-8	M	CuNiSi		0.2-0.4 FLR	E = 2.1 G = 2.1 D _{br} = 0.8		H = 4.5 K = 4.5 D = 3.2	0.35mm² = 1.11	MQC-Applicator 2-878484-2 2151732	734289-1 1579024-3	3	5.4	7	828920-1	828922-1	
929966-7		962970-7	M																
929966-1		962970-1	M																
TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	REV.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB [mm²]	WIRE CRIMP Drahtcrimp	ISOL.-CRIMP Isol.-Crimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp-Höhe CH	APPLICATION TOOL Anschlag-WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C	ORDER-Nr. SINGLE SEAL Einzeldichtung	ORDER-Nr. DEAD END PLUG Blindstopfen				
STRIP FORM Bandware	LOOSE PIECE Einzelausführung					CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm)			EXTRACTION TOOL Ausdrückwerkzeug Nr.: 872070-1										

REMARKS
Bemerkungen

- 1 PRE TINNED 1-2 μ m
vorverzinnt
 - 2 ZONE "A": MIN 0,8 μ m ELECTROPL. Au OVER MIN 1,3 μ m ELECTROPL. Ni LAYER
min 0,8 μ m galv. Au über min 1,3 μ m galv. Ni
ZONE "B": 1-2 μ m ELECTROPL. Sn OVER MIN 0,1 μ m ELECTROPL. Ni
1-2 μ m galv. Sn über min 0,1 μ m galv. Ni
REST: min 0,1 μ m ELECTROPL. Ni
min 0,1 μ m galv. Ni
 - 3 ZONE "A": MIN 3 μ m ELECTROPL. Ag
min 3 μ m galv. Ag
REST: min 0,5 μ m ELECTROPL. Ag
min 0,5 μ m galv. Ag
 - 4 ZONE "A": MIN 3 μ m ELECTROPL. Ag
min 3 μ m galv. Ag
ZONE "B": 1-3 μ m ELECTROPL. Sn
1-3 μ m galv. Sn
REST: SILVER OR TIN ALLOWED IN TRANSITION AREAS.OVERLAPPING LAYERS
AND PLAIN SURFACES ARE NOT ALLOWED.
Silber oder Zinn im Übergangsbereich erlaubt.
überlagernde Schichten oder blanke Stellen sind nicht erlaubt.
 - 5 AT AREA OF TOP OPENING PERMITTED
Im Bereich der Spitze Öffnung zulässig
 - 6 AVAILABILITY MUST BE CHECKED BY TE CONNECTIVITY
Verfügbarkeit ist von TE CONNECTIVITY zu prüfen

Version A (unsealed / ungedichtet)	 1-929965-4	1-962969-4	A	CuNiSi		>2.5-4.0 FLR	E = 4.3	 H = 5.4	4.0mm ² =2.30	MQC-Applicator	734285-3 734289-3	4	5.5	8.5
	 929965-8	962969-8	J				G = 4.5	K = 5.6	3.0mm ² =2.05	2-878483-2 2836098				
	 929965-7	962969-7	J				D ₀ = 2.4	D = 3.2						
	929965-1	962969-1	J											
	 1-929964-4	1-962968-4	A	CuNiSi		>1.0-2.5 FLR	E = 3.6	 H = 4.3	2.5mm ² =1.97	MQC-Applicator	734285-2	4	5.5	8.5
	 929964-8	962968-8	J				G = 3.8	K = 4.5	2.0mm ² =1.82	2-878482-2				
	 929964-7	962968-7	J				D ₀ = 1.7	D = 2.6	1.5mm ² =1.67	2266503				
	929964-1	962968-1	J						1.25mm ² =1.60					
	 1-929963-4	1-962967-4	A	CuNiSi		0.5-1.0 FLR	E = 2.6	 H = 3.2	1.0mm ² =1.45	MQC-Applicator	734285-1 2-1579024-5	3	4.5	7
	 929963-8	962967-8	L				G = 2.8	K = 3.4	0.75mm ² =1.36	2-878481-2				
	 929963-7	962967-7	L				D ₀ = 1.1	D = 1.8	0.5mm ² =1.27	2266254				
	929963-1	962967-1	L											
	 1-929962-4	1-962966-4	A	CuNiSi		0.2-0.4 FLR	E = 2.1	 H = 2.5	0.35mm ² =1.11	MQC-Applicator	734285-1 2-1579024-4	3	4.5	7
	 929962-8	962966-8	J				G = 2.1	K = 2.5	0.25mm ² =1.07	2-878480-2				
	 929962-7	962966-7	J				D ₀ = 0.8	D = 1.4	0.2mm ² =1.05	2836097				
	929962-1	962966-1	J											
TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	TE CONNECTIVITY ORDER-Nr.	REV.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB [mm ²]	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL.-CRIMP Isol.-Crimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp-Höhe CH	APPLICATION TOOL Anschlag-WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C	
STRIP FORM Bandware	LOOSE PIECE Einzelausführung					CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm)			EXTRACTION TOOL Ausdrückwerkzeug Nr.: 872070-1					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 25-JUN-2001 C. Goetz		 TE Connectivity	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		CHW 25-JUN-2001 J. Granzow			
DIMENSIONS: MASSE/WERTEN mm		TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED): ALL GEOMETRICAL TOLERANCES AS PER ISO		NAME	
		APVD 108-18027 114-18020 FINISH/ANSTRICH: 15°		DIA. 2.5MM PIN CONTACT DIA 2.5mm Stiftkontakt -	
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT		SIZE A1	
SEE TABLE		0.85 g		CAGE CODE 00779	
SEE TABLE		0.85 g		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR C=1355064	
				RESTRICTED TO NUR FÜR -	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSTAB: 5:1	
				SHEET BLATT 1 OF 1	
				REV A	