

重量用  
キャスター

キャスター

双輪  
キャスター緩衝器付  
キャスターアジャスター付  
キャスター

戸車

ボール  
キャスターモニター  
アームレベル  
アジャスターペダル  
ロック



ステップ

スライド  
レール

K-100WHB-P-75



K-100WHB-P-50

K-100WHB-P  
鉄製

## 特徴 Feature

- 旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。
- 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
- Packing is used in the swivel construction so it's waterproof, dustproof and rustproof.
- Wheel uses special synthetic resin (phenolic resin is used as main material) so it has wear-, impact- and load-resistance.

仕様 • 材質: 本体/冷間圧延鋼板(SPCC)

車輪/フェノール樹脂

• 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途 • 大型・中型の機器・台車・ワゴン

納期 • 標準品・・・納期お問合せください

備考 • 専用のキャスター・ホルダーもあります。

Specifications • Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)

Wheel: Phenolic resin

• Finish: Zinc plating chrome treatment (MFZn)

Specifications • Large or middle-sized equipment, use flatbed pushcarts and wagons

Remarks • Exclusive caster holder is available.

商品番号 Product No.	RoHS 10 ● 2D/3D	ΦD	H	L <sub>1</sub> ×L <sub>1</sub>	P×P	L <sub>2</sub>	W	t	Φd
K-100WHB-P-50	● 2D/3D	50	79	84×84	64×64	11	38	3.2	8.5
K-100WHB-P-65	● 2D/3D	65	97	100×100	78×78	13	48	4	10.5
K-100WHB-P-75	● 2D/3D	75	107	100×100	78×78	13	48	4	10.5

商品番号 Product No.	旋回半径 Slewing radius	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Single Price
K-100WHB-P-50	39	2.94	760	30094	¥3,700	6個～	¥3,589	
K-100WHB-P-65	49	3.92	1,410	30095	¥6,200	6個～	¥6,014	
K-100WHB-P-75	54	4.90	1,500	30096	¥7,900	6個～	¥7,663	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。