




規 格 書

SPEAKER SPECIFICATION

客 戶		承 認		審 核		製 作	
Customers Name							
名 稱	客戶機種名稱						
	Customers No.						
Model	本廠機種名稱						
	Our Model No. GF0502BX (ROHS)						
1	形 式 Type						
2	口 徑 Nominal Size	50 mm. 2" inch.					
3	公 稱 阻 抗 Impedance	8 $\Omega \pm 15\%$			at. 800 Hz. 1 V.		
4	最低共振週波數 Resonance fo	300 Hz. ± 60 Hz.			F0 Hz. 1 V.		
5	出 力 音 壓 S.P. Level	88 dB/w ± 3 dB			1 w 50 cm average at		
6	出力音壓週波數特性 Response	fo Hz ~ 17K Hz MAX 10dB			700, 900, 1.2K, 1.4K Hz.		
7	交 叉 週 波 數 Crossover Freq.	Hz Hz			dB/OCT Net work		
8	許 容 入 力 Input Power	定 格 入 力 Nominal input 2 w.			最 大 入 力 Handling Capacity 5 w.		
9	動 作 Operation	Must be normal at program source 2 w.					
10	聲 音 異 常 Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave 4 V.					
11	磁 束 密 度 Flux Density	Gauss $\pm 10\%$					
12	總 磁 束 Total Flux	Max well min					
13	磁 鐵 Magnet	Size 39 x 22 x 7 mm gr oz					
14	重 量 Total weight	gr oz					
15	連 續 負 荷 Lond Test	After test meet item 9 and 10 White noise 2 W. 24 Hours					
16	失 真 率 Distortion	以 內 % MAX Hz W.					
17	耐 熱 性 Heat Test	After test meet item 9 and 10 70 ± 2 $\pm ^\circ\text{C}$ 20-50 %R. H 24 Hours					
18	耐 濕 性 Humidity Test	After test meet item 9 and 10. 40 ± 2 $\pm ^\circ\text{C}$ 90-95 % R.H 24 Hours					





TOERANCE: ± 0.5 M/M

APPROVED	CHECKED	DRAWING	CUSTOMER'S PART NO.
			AMAOTO'S PART NO. GF0502BX