



AM-Aderendhülsen
(Fortsetzung)
**B****C**
AM-Wire Pins
(continued)

Typ Type	Leiterquer- schnitts- bereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Material- dicke Stock Thick- ness (mm)	Abmessung Dimension (mm) L	Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.	Anmerkungen Notes
B	0,5-1,5	2,5-3,8	0,32	7,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	141093-1 141093-2	
	0,5-1,5	2,3-3,2	0,40	5,5	CuZn	blank/plain versilbert/silver plated verzinnt/tin plated versilbert/silver plated	160644-1 160644-2 160644-3 160644-4*	
	0,5-1,5	2,3-3,2	0,40	5,5	St	vernickelt/nickel plated	160644-6*	
	0,5-1,5	2,3-3,2	0,40	5,5	CuZn	verzinnt/tin plated blank/plain vernickelt/nickel plated verzinnt/tin plated	160644-7* 160644-8 160644-9 1-160644-0*	
	1,0-2,5	2,5-3,8	0,32	10,9	CuZn	blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated	925553-1 925553-2	entsprechend DIN 46228, Teil 2/acc. DIN 46228, Part 2
	1,0-2,5	2,5-3,8	0,32	10,9	CuSn	blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated	925553-3 925553-4	entsprechend DIN 46228, Teil 2/acc. DIN 46228, Part 2
	1,0-2,5	2,5-3,8	0,32	10,9	St	vernickelt/nickel plated	925553-6	entsprechend DIN 46228, Teil 2/acc. DIN 46228, Part 2
	1,0-2,5	2,5-3,8	0,32	10,9	CuZn	blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated	925553-7* 925553-8*	entsprechend DIN 46228, Teil 2/acc. DIN 46228, Part 2
	1,0-2,5	2,5-3,8	0,32	10,9	CuSn	blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated	925553-9* 1-925553-0*	entsprechend DIN 46228, Teil 2/acc. DIN 46228, Part 2
	1,0-2,5	2,5-3,8	0,32	10,9	St	vernickelt/nickel plated	1-925553-2*	entsprechend DIN 46228, Teil 2/acc. DIN 46228, Part 2
	2,5-6,0	max. 4,5 Ø	0,32	16,0	CuZn	blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated	926867-1 926867-2 926867-3* 926867-4*	entsprechend DIN 46228, Teil 2/acc. DIN 46228, Part 2
	0,75-1,0	—	0,25	6,0	CuZn	vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain	926933-1 926933-2 926933-3 926933-4	entsprechend DIN 46228, Teil 3/acc. DIN 46228, Part 3
	0,75-1,0	—	0,25	6,0	CuSn	vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain	926933-5 926933-6 926933-7 926933-8	entsprechend DIN 46228, Teil 3/acc. DIN 46228, Part 3
	0,75-1,0	—	0,25	6,0	CuNi	blank/plain	926933-9	entsprechend DIN 46228, Teil 3/acc. DIN 46228, Part 3
	1,5-2,5	—	0,25	7,0	CuZn	vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain	925856-1 925856-2	entsprechend DIN 46228, Teil 3/acc. DIN 46228, Part 3
	1,5-2,5	—	0,25	7,0	CuSn	blank/plain vorverzinnt/pre-tin plated	925856-3 925856-4	entsprechend DIN 46228, Teil 3/acc. DIN 46228, Part 3

* Bandware ohne Unterbrechung

* Splice Free

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
 All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.