


**Surface Mount**  
**unidirectional and bidirectional**  
**Transient Voltage Suppressor Diodes**

**Unidirektionale und bidirektionale**  
**Spannungs-Begrenzer-Dioden**  
**für die Oberflächenmontage**



|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Pulse power dissipation – Impuls-Verlustleistung | 400 W          |
| Maximum stand-off voltage                        | 6.5...170 V    |
| Maximale Sperrspannung                           |                |
| Plastic case                                     | ~ SMA          |
| Kunststoffgehäuse                                | ~ DO-214AC     |
| Weight approx. – Gewicht ca.                     | 0.07 g         |
| Plastic material has UL classification 94V-0     |                |
| Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert            |                |
| Standard packaging taped and reeled              | see page 18    |
| Standard Lieferform gegurtet auf Rolle           | siehe Seite 18 |

Suffix “C” or “CA” for bidirectional types

Suffix “C” oder “CA” für bidirektionale Typen

**Maximum ratings and Characteristics**

**Grenz- und Kennwerte**

|                                                                                                                  |                          |             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| Peak pulse power dissipation (10/1000 $\mu$ s waveform)<br>Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 $\mu$ s) | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | $P_{PPM}$   | 400 W <sup>1)</sup>    |
| Steady state power dissipation<br>Verlustleistung im Dauerbetrieb                                                | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | $P_{M(AV)}$ | 1 W <sup>2)</sup>      |
| Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave<br>Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen                    | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | $I_{FSM}$   | 40 A <sup>3)</sup>     |
| Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur                                                          |                          | $T_j$       | – 50...+150°C          |
| Storage temperature – Lagerungstemperatur                                                                        |                          | $T_s$       | – 50...+150°C          |
| Max. instantaneous forward voltage<br>Augenblickswert der Durchlaßspannung                                       | $I_F = 25\text{ A}$      | $V_F$       | < 3.5 V <sup>3)</sup>  |
| Thermal resistance junction to ambient air<br>Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft                      |                          | $R_{thA}$   | < 70 K/W <sup>2)</sup> |
| Thermal resistance junction to terminal<br>Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluß                               |                          | $R_{thT}$   | < 30 K/W               |

<sup>1)</sup> Non-repetitive current pulse see curve  $I_{PPM} = f(t_r)$   
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve  $I_{PPM} = f(t_r)$

<sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß



<sup>3)</sup> Unidirectional diodes only – nur für unidirektionale Dioden

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

| Type<br>Typ  | Stand-off<br>voltage<br>Sperrspanng | Max. rev. current<br>Max. Sperrstrom<br>at / bei $V_{WM}$ | Breakdown voltage at $I_T = 1$ mA<br>Abbruch-Spannung bei $I_T = 1$ mA<br>) at / bei $I_T = 10$ mA |                   | Max. clamping voltage<br>Max. Begrenzer-Spanng<br>at / bei $I_{PPM}$ (10/1000 $\mu$ s) |               |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | $V_{WM}$ [V]                        | $I_D$ [ $\mu$ A]                                          | $V_{BR}$ min. [V]                                                                                  | $V_{BR}$ max. [V] | $V_C$ [V]                                                                              | $I_{PPM}$ [A] |
| P4 SMAJ 6.5  | 6.5                                 | 500                                                       | 7.2 *)                                                                                             | 8.8 *)            | 12.3                                                                                   | 32.5          |
| P4 SMAJ 6.5A | 6.5                                 | 500                                                       | 7.2 *)                                                                                             | 8.0 *)            | 11.2                                                                                   | 35.7          |
| P4 SMAJ 7.0  | 7.0                                 | 200                                                       | 7.8 *)                                                                                             | 9.5 *)            | 13.3                                                                                   | 30.1          |
| P4 SMAJ 7.0A | 7.0                                 | 200                                                       | 7.8 *)                                                                                             | 8.7 *)            | 12.0                                                                                   | 33.3          |
| P4 SMAJ 7.5  | 7.5                                 | 100                                                       | 8.3                                                                                                | 10.1              | 14.3                                                                                   | 28.0          |
| P4 SMAJ 7.5A | 7.5                                 | 100                                                       | 8.3                                                                                                | 9.2               | 12.9                                                                                   | 31.0          |
| P4 SMAJ 8.0  | 8.0                                 | 50                                                        | 8.9                                                                                                | 10.9              | 15.0                                                                                   | 26.7          |
| P4 SMAJ 8.0A | 8.0                                 | 50                                                        | 8.9                                                                                                | 9.9               | 13.6                                                                                   | 29.4          |
| P4 SMAJ 8.5  | 8.5                                 | 10                                                        | 9.4                                                                                                | 11.5              | 15.9                                                                                   | 25.2          |
| P4 SMAJ 8.5A | 8.5                                 | 10                                                        | 9.4                                                                                                | 10.4              | 14.4                                                                                   | 27.8          |
| P4 SMAJ 9.0  | 9.0                                 | 5                                                         | 10.0                                                                                               | 12.2              | 16.9                                                                                   | 23.7          |
| P4 SMAJ 9.0A | 9.0                                 | 5                                                         | 10.0                                                                                               | 11.1              | 15.4                                                                                   | 26.0          |
| P4 SMAJ 10   | 10                                  | 5                                                         | 11.1                                                                                               | 13.5              | 18.8                                                                                   | 21.3          |
| P4 SMAJ 10A  | 10                                  | 5                                                         | 11.1                                                                                               | 12.3              | 17.0                                                                                   | 23.5          |
| P4 SMAJ 11   | 11                                  | 5                                                         | 12.2                                                                                               | 14.9              | 20.1                                                                                   | 19.9          |
| P4 SMAJ 11A  | 11                                  | 5                                                         | 12.2                                                                                               | 13.5              | 18.2                                                                                   | 22.0          |
| P4 SMAJ 12   | 12                                  | 5                                                         | 13.3                                                                                               | 16.2              | 22.0                                                                                   | 18.2          |
| P4 SMAJ 12A  | 12                                  | 5                                                         | 13.3                                                                                               | 14.8              | 19.9                                                                                   | 20.1          |
| P4 SMAJ 13   | 13                                  | 5                                                         | 14.4                                                                                               | 17.6              | 23.8                                                                                   | 16.8          |
| P4 SMAJ 13A  | 13                                  | 5                                                         | 14.4                                                                                               | 16.0              | 21.5                                                                                   | 18.6          |
| P4 SMAJ 14   | 14                                  | 5                                                         | 15.6                                                                                               | 19.0              | 25.8                                                                                   | 15.5          |
| P4 SMAJ 14A  | 14                                  | 5                                                         | 15.6                                                                                               | 17.3              | 23.2                                                                                   | 17.2          |
| P4 SMAJ 15   | 15                                  | 5                                                         | 16.7                                                                                               | 20.4              | 26.9                                                                                   | 14.9          |
| P4 SMAJ 15A  | 15                                  | 5                                                         | 16.7                                                                                               | 18.6              | 24.4                                                                                   | 16.4          |
| P4 SMAJ 16   | 16                                  | 5                                                         | 17.8                                                                                               | 21.7              | 28.8                                                                                   | 13.9          |
| P4 SMAJ 16A  | 16                                  | 5                                                         | 17.8                                                                                               | 19.8              | 26.0                                                                                   | 15.4          |
| P4 SMAJ 17   | 17                                  | 5                                                         | 18.9                                                                                               | 23.1              | 30.5                                                                                   | 13.1          |
| P4 SMAJ 17A  | 17                                  | 5                                                         | 18.9                                                                                               | 21.0              | 27.6                                                                                   | 14.5          |
| P4 SMAJ 18   | 18                                  | 5                                                         | 20.0                                                                                               | 24.4              | 32.2                                                                                   | 12.4          |
| P4 SMAJ 18A  | 18                                  | 5                                                         | 20.0                                                                                               | 22.2              | 29.2                                                                                   | 13.7          |
| P4 SMAJ 20   | 20                                  | 5                                                         | 22.2                                                                                               | 27.1              | 35.8                                                                                   | 11.2          |
| P4 SMAJ 20A  | 20                                  | 5                                                         | 22.2                                                                                               | 24.6              | 32.4                                                                                   | 12.3          |
| P4 SMAJ 22   | 22                                  | 5                                                         | 24.4                                                                                               | 29.8              | 39.4                                                                                   | 10.2          |
| P4 SMAJ 22A  | 22                                  | 5                                                         | 24.4                                                                                               | 27.1              | 35.5                                                                                   | 11.3          |
| P4 SMAJ 24   | 24                                  | 5                                                         | 26.7                                                                                               | 32.6              | 43.0                                                                                   | 9.3           |
| P4 SMAJ 24A  | 24                                  | 5                                                         | 26.7                                                                                               | 29.6              | 38.9                                                                                   | 10.3          |
| P4 SMAJ 26   | 26                                  | 5                                                         | 28.9                                                                                               | 35.3              | 46.6                                                                                   | 8.6           |
| P4 SMAJ 26A  | 26                                  | 5                                                         | 28.9                                                                                               | 32.1              | 42.1                                                                                   | 9.5           |
| P4 SMAJ 28   | 28                                  | 5                                                         | 31.1                                                                                               | 37.9              | 50.0                                                                                   | 8.0           |
| P4 SMAJ 28A  | 28                                  | 5                                                         | 31.1                                                                                               | 34.5              | 45.4                                                                                   | 8.8           |
| P4 SMAJ 30   | 30                                  | 5                                                         | 33.3                                                                                               | 40.1              | 53.5                                                                                   | 7.5           |
| P4 SMAJ 30A  | 30                                  | 5                                                         | 33.3                                                                                               | 36.9              | 48.4                                                                                   | 8.3           |
| P4 SMAJ 33   | 33                                  | 5                                                         | 36.7                                                                                               | 44.8              | 59.0                                                                                   | 6.8           |
| P4 SMAJ 33A  | 33                                  | 5                                                         | 36.7                                                                                               | 40.7              | 53.3                                                                                   | 7.5           |

**Maximum ratings****Grenzwerte**

| Type<br>Typ  | Stand-off<br>voltage<br>Sperrspannung | Max. rev. current<br>Max. Sperrstrom<br>at / bei $V_{WM}$ | Breakdown voltage at $I_T = 1 \text{ mA}$<br>Abbruch-Spannung bei $I_T = 1 \text{ mA}$<br>) at / bei $I_T = 10 \text{ mA}$ |                                   | Max. clamping voltage<br>Max. Begrenzer-Spannung<br>at / bei $I_{PPM} (10/1000\mu\text{s})$ |                      |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | $V_{WM} [\text{V}]$                   | $I_D [\mu\text{A}]$                                       | $V_{BR} \text{ min. } [\text{V}]$                                                                                          | $V_{BR} \text{ max. } [\text{V}]$ | $V_C [\text{V}]$                                                                            | $I_{PPM} [\text{A}]$ |
| P4 SMAJ 36   | 36                                    | 5                                                         | 40.0                                                                                                                       | 48.8                              | 64.3                                                                                        | 6.2                  |
| P4 SMAJ 36A  | 36                                    | 5                                                         | 40.0                                                                                                                       | 44.4                              | 58.1                                                                                        | 6.9                  |
| P4 SMAJ 40   | 40                                    | 5                                                         | 44.4                                                                                                                       | 54.2                              | 71.4                                                                                        | 5.6                  |
| P4 SMAJ 40A  | 40                                    | 5                                                         | 44.4                                                                                                                       | 49.3                              | 64.5                                                                                        | 6.2                  |
| P4 SMAJ 43   | 43                                    | 5                                                         | 47.8                                                                                                                       | 58.3                              | 76.7                                                                                        | 5.2                  |
| P4 SMAJ 43A  | 43                                    | 5                                                         | 47.8                                                                                                                       | 53.1                              | 69.4                                                                                        | 5.8                  |
| P4 SMAJ 45   | 45                                    | 5                                                         | 50.0                                                                                                                       | 61.0                              | 80.3                                                                                        | 5.0                  |
| P4 SMAJ 45A  | 45                                    | 5                                                         | 50.0                                                                                                                       | 55.5                              | 72.7                                                                                        | 5.5                  |
| P4 SMAJ 48   | 48                                    | 5                                                         | 53.3                                                                                                                       | 65.0                              | 85.5                                                                                        | 4.7                  |
| P4 SMAJ 48A  | 48                                    | 5                                                         | 53.3                                                                                                                       | 59.2                              | 77.4                                                                                        | 5.2                  |
| P4 SMAJ 51   | 51                                    | 5                                                         | 56.7                                                                                                                       | 69.2                              | 91.1                                                                                        | 4.4                  |
| P4 SMAJ 51A  | 51                                    | 5                                                         | 56.7                                                                                                                       | 62.9                              | 82.4                                                                                        | 4.9                  |
| P4 SMAJ 54   | 54                                    | 5                                                         | 60.0                                                                                                                       | 73.2                              | 96.3                                                                                        | 4.2                  |
| P4 SMAJ 54A  | 54                                    | 5                                                         | 60.0                                                                                                                       | 66.6                              | 87.1                                                                                        | 4.6                  |
| P4 SMAJ 58   | 58                                    | 5                                                         | 64.4                                                                                                                       | 78.6                              | 103                                                                                         | 3.9                  |
| P4 SMAJ 58A  | 58                                    | 5                                                         | 64.4                                                                                                                       | 71.5                              | 93.6                                                                                        | 4.3                  |
| P4 SMAJ 60   | 60                                    | 5                                                         | 66.7                                                                                                                       | 81.4                              | 107                                                                                         | 3.7                  |
| P4 SMAJ 60A  | 60                                    | 5                                                         | 66.7                                                                                                                       | 74.0                              | 96.8                                                                                        | 4.1                  |
| P4 SMAJ 64   | 64                                    | 5                                                         | 71.1                                                                                                                       | 86.7                              | 114                                                                                         | 3.5                  |
| P4 SMAJ 64A  | 64                                    | 5                                                         | 71.1                                                                                                                       | 78.9                              | 103                                                                                         | 3.9                  |
| P4 SMAJ 70   | 70                                    | 5                                                         | 77.8                                                                                                                       | 94.9                              | 125                                                                                         | 3.2                  |
| P4 SMAJ 70A  | 70                                    | 5                                                         | 77.8                                                                                                                       | 86.4                              | 113                                                                                         | 3.5                  |
| P4 SMAJ 75   | 75                                    | 5                                                         | 83.3                                                                                                                       | 102                               | 134                                                                                         | 3.0                  |
| P4 SMAJ 75A  | 75                                    | 5                                                         | 83.3                                                                                                                       | 92.5                              | 121                                                                                         | 3.3                  |
| P4 SMAJ 78   | 78                                    | 5                                                         | 86.7                                                                                                                       | 106                               | 139                                                                                         | 2.9                  |
| P4 SMAJ 78A  | 78                                    | 5                                                         | 86.7                                                                                                                       | 96.2                              | 126                                                                                         | 3.2                  |
| P4 SMAJ 85   | 85                                    | 5                                                         | 94.4                                                                                                                       | 115                               | 151                                                                                         | 2.6                  |
| P4 SMAJ 85A  | 85                                    | 5                                                         | 94.4                                                                                                                       | 105                               | 137                                                                                         | 2.9                  |
| P4 SMAJ 90   | 90                                    | 5                                                         | 100                                                                                                                        | 122                               | 160                                                                                         | 2.5                  |
| P4 SMAJ 90A  | 90                                    | 5                                                         | 100                                                                                                                        | 111                               | 146                                                                                         | 2.7                  |
| P4 SMAJ 100  | 100                                   | 5                                                         | 111                                                                                                                        | 135                               | 179                                                                                         | 2.2                  |
| P4 SMAJ 100A | 100                                   | 5                                                         | 111                                                                                                                        | 123                               | 162                                                                                         | 2.5                  |
| P4 SMAJ 110  | 110                                   | 5                                                         | 122                                                                                                                        | 149                               | 196                                                                                         | 2.0                  |
| P4 SMAJ 110A | 110                                   | 5                                                         | 122                                                                                                                        | 135                               | 177                                                                                         | 2.3                  |
| P4 SMAJ 120  | 120                                   | 5                                                         | 133                                                                                                                        | 162                               | 214                                                                                         | 1.9                  |
| P4 SMAJ 120A | 120                                   | 5                                                         | 133                                                                                                                        | 148                               | 193                                                                                         | 2.1                  |
| P4 SMAJ 130  | 130                                   | 5                                                         | 144                                                                                                                        | 176                               | 231                                                                                         | 1.7                  |
| P4 SMAJ 130A | 130                                   | 5                                                         | 144                                                                                                                        | 160                               | 209                                                                                         | 1.9                  |
| P4 SMAJ 150  | 150                                   | 5                                                         | 167                                                                                                                        | 204                               | 268                                                                                         | 1.5                  |
| P4 SMAJ 150A | 150                                   | 5                                                         | 167                                                                                                                        | 185                               | 243                                                                                         | 1.6                  |
| P4 SMAJ 160  | 160                                   | 5                                                         | 178                                                                                                                        | 217                               | 287                                                                                         | 1.4                  |
| P4 SMAJ 160A | 160                                   | 5                                                         | 178                                                                                                                        | 198                               | 259                                                                                         | 1.5                  |
| P4 SMAJ 170  | 170                                   | 5                                                         | 189                                                                                                                        | 231                               | 304                                                                                         | 1.3                  |
| P4 SMAJ 170A | 170                                   | 5                                                         | 189                                                                                                                        | 210                               | 275                                                                                         | 1.4                  |



For bidirectional types (suffix "C" or "CA") electrical characteristics apply in both directions  
Für bidirektionale Dioden (Suffix "C" oder "CA") gelten die el. Werte in beiden Richtungen

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß