






EDP NO. 39-27-6**3
ENG. NO. SD-5483-NAX
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING







基板取付穴推奨寸法
(基板厚: 1.6)




35	39.9	38.3	35	39-27-6153	5483-15AX	15
32.5	37.4	35.8	32.5	↑ -6143	↑ -14AX	14
30	34.9	33.3	30	↑ -6133	↑ -13AX	13
27.5	32.4	30.8	27.5	↑ -6123	↑ -12AX	12
25	29.9	28.3	25	↑ -6113	↑ -11AX	11
22.5	27.4	25.8	22.5	↑ -6103	↑ -10AX	10
20	24.9	23.3	20	↑ -6093	↑ -09AX	9
17.5	22.4	20.8	17.5	↑ -6083	↑ -08AX	8
15	19.9	18.3	15	↑ -6073	↑ -07AX	7
12.5	17.4	15.8	12.5	↑ -6063	↑ -06AX	6
10	14.9	13.3	10	↑ -6053	↑ -05AX	5
7.5	12.4	10.8	7.5	↑ -6043	↑ -04AX	4
5	9.9	8.3	5	↑ -6033	↑ -03AX	3
2.5	7.4	5.8	2.5	↑ -6023	↑ -02AX	2
D	C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数

注記
1. 嵌合相手: 5480-N
△ キンフは両端のソルダーテールのみとする。

角度	ANGLE	±3°	F	変更 (J91070)	H.H	'89/2/20	材料	図中参照	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30以上	OVER	±0.3	E	再作図 (J80651)	H.H	'88/8/5	仕上げ	—H—	
10以上	30未満	±0.25	記号	変更内容	DR	DATE	適用電線範囲	—H—	EDP. NO.
10未満	UNDER	±0.2	LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE	被覆外径	—H—	39-27-6**3
一般公差	GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM				INS. RANGE		ENG. NO.
							DRAWN BY '88/7/28	CHK'D BY '91/08/30	SD-5483-NAX
							H.HIRAMOTO	M.FUKUSHIMA	REV
							APP'D BY '91/08/30	尺度	F
							M.ENOMOTO	SCALE 5 - 1	



RECOMMENDED P.C.B. HOLE DIMENSIONS
(t=1.6)



35	39.9	38.3	35	39-27-6153	5483-15AX	15
32.5	37.4	35.8	32.5	▲ -6143	▲ -14AX	14
30	34.9	33.3	30	-6133	-13AX	13
27.5	32.4	30.8	27.5	-6123	-12AX	12
25	29.9	28.3	25	-6113	-11AX	11
22.5	27.4	25.8	22.5	-6103	-10AX	10
20	24.9	23.3	20	-6093	-09AX	9
17.5	22.4	20.8	17.5	-6083	-08AX	8
15	19.9	18.3	15	-6073	-07AX	7
12.5	17.4	15.8	12.5	-6063	-06AX	6
10	14.9	13.3	10	-6053	-05AX	5
7.5	12.4	10.8	7.5	-6043	-04AX	4
5	9.9	8.3	5	▼ -6033	▼ -03AX	3
2.5	7.4	5.8	2.5	39-27-6023	5483-02AX	2
D	C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	NO. OF CKTS

NOTES

I. MATES WITH : 5480-N

△2 KINK, TO BE APPLIED FOR THE BOTH END OF TERMINAL.

										EDP. NO.		ENG. NO.		JCRS.	
										材料 MATERIAL		SEE DRAWING		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
										仕上げ FINISH		—//—		EDP. NO.	
角度 ANGLE		±3°						適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—		39-27-6**3			
30 以上 OVER		±0.3	F	REVISED (J91070)	H.H		'89/12/20	被覆外径 INS. RANGE		—//—		ENG. NO.		REV F	
10 以上 30 未満 OVER UNDER		±0.25	E	REDRAWN (J80651)	H.H Y.Y		'88/8/5	DRAWN BY '88/8/5 M.HIRAMOTO		CHK'D BY '91/08/30 M.FUKUSHIMA		SD-5483-NAX			
10 未満 UNDER		±0.2	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE		APP'D BY '91/08/30 M.ENOMOTO		尺 度 SCALE		TITLE 名称		2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y WITH KINK	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM										5 - 1			

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。