



No.300Hシリーズ (合成ゴム車輪) 重量用ボルト型

Swivel Caster (Heavy Load Use)



特長

コンパクトなボルト型重量用キャスターです。特に耐油性に優れているため、工場等特殊な環境下でのご使用に適しています。

用途

OA 機器・商品ケース等

Characteristic


It is a compact sized bolt type caster for heavy load. Excellent performance on oil-resistance, suits for devices in special environmental condition such as using at the factory.

Application

Office automation appliances / Showcases, etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	本体 Main Body	SPCC	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
2	主軸 Main Axis	SWCH		1
3	車輪 Wheel	NBR	黒色 Black	1



寸法・仕様表 Size List & Specification

ストッパー付は品番の後に S が付いています。 Caster with stopper has S at the end of the model No.

型番 Model No.	D	E	H	W	F(旋回半径) F(Turning Radius)	許容荷重(kg) Allowable Load (kg)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
No.305H	Φ63	36	89	37	R69	120	760	¥2,680
No.305HS					R85		800	¥3,090
No.306H	Φ75	36	104	37	R75	150	840	¥3,490
No.306HS					R85		880	¥3,890
No.307H	Φ100	37	128	38	R88	175	1060	¥4,670
No.307HS					R104		1130	¥5,190
No.307HB					R88		1110	¥5,450
No.307HBS					R104		1190	¥5,990

特注品のご相談承ります

Please contact us for custom-made.