

WAR NR. 95-9639
PASSEND ZU -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

VERWENDET FÜR -
NUMMER 966 835


NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR



VERTRAULICH
UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1995
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN



REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
0	ZEICHNUNG NEU ERSTELLT	19.10.95	F.RDT




- BEMERKUNGEN:
- ⚠ BEREICH "F": 0.8µm Au ÜBER 1.27µm Ni
BEREICH "D": 2.5µm - 5µm Sn ÜBER 1.27µm Ni
 - ⚠ KAMMER POS.2, POS.3 UND POS.4 NICHT BESTÜCKT
 - ⚠ KAMMER POS.2, POS.3, POS.4, POS.6, POS.7 UND POS.8 NICHT BESTÜCKT



966 835-2 ⚠



966 835-3 ⚠



						ZEICHNUNG GÜLTIG AB .KW 43/95.	
						AMP AMP DEUTSCHLAND GmbH D-63225 Langen	
						BENENNUNG	
3	2	2	AMPMODU I KONTAKTSTIFT	CuZn	⚠	AMPMODU I STIFTLISTE RASTER 10.16	
1	1	1	AMPMODU I STIFTGEHÄUSE	PBTP	GRÜN		
966 835-3	966 835-2	POS.	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	TOLERIERUNG DIN ISO 8015 ALLGEMEINTOLERANZEN DIN ISO 2768-mK	FORMAT A3
BESTELL-NR.			GEZ.	19-10-95	GEPR.	MASSTAB 4:1 (2:1)	ZEICHNUNGS-NR. 966 835
			F.REICHARDT		M.SCHAARSCHMIDT		BLATT 1 VON 1
							REV. 0